

3YAA75982

室内機

1050 (化粧パネル寸法)

20

1010 (天井開口部)

20

930 (吊りボルトピッチ)

60

840 (本体寸法)

110

細径配管接続用φ6.35

太径配管接続用φ9.52

ドレン配管接続口

VP20接続可能

410 (吊りボルト寸法)

480 (本体寸法)

510 (天井開口部)

550 (化粧パネル寸法)

200以上

80

天井面

30 (本体寸法)

190

化粧パネルRAP-5CPJ (別売部品)

室外機

795

65

35

305

250

20

180

297

520

500

251

φ460

85

305

250

20

細径130

太径70

アース端子

150以上

150

1500以上

1500以上

空気吸込口

空気吐出口

アンカーボルト用切欠穴 (4-φ8ボルト用)

アンカーボルト用切欠穴 (8-φ6.5)

サービススペース (室外機)

注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は長さ25m以内です。

3. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

4. 接続ケーブルはφ1.6 (又はφ2.0) × 2のFケーブルを使用します。

室内機

接続ケーブル

室外機

端子台

茶赤

DC35V

電源配線

単相200V 50/60Hz

ワイヤレスリモコン

吹出

吸込

吹出

仕様表

項目		形式		
		室内機	室外機	
冷凍装置	電源	(50/60Hz)		
	圧縮機出力 (W)	—	800	
	熱交換器フィン形状	アコーディオンスリットフィン	コルゲートフィン	
	冷媒制御装置	電動膨張弁		
	冷媒切換装置	四方弁		
	冷媒種類	フロン22		
	冷媒封入量 (g)	1,180		
	過負荷保護装置	自動復帰形		
	配管	配管接続方式	フレア	
		パイプ径細径 (外径φmm)	φ6.35	
パイプ径太径 (外径φmm)		φ9.52		
送風装置	配管セット	P-24VK2, P-28VK2		
電気特性	ファンモータ出力 (W)	20×2	20	
	ファン	種類	貫流ファン	プロペラファン
		風量強風 (冷房・暖房) (m³/h)	530/730	1,550/1,430
		風量弱風 (静か)	470/600	950/910
	運転電流 (A)	冷房	6.0	
		暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	7.7	
	消費電力 (W)	冷房	1,075 (200~1,350)	
		暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	1,380 (185~2,010)	
力率 (%)	冷房	90		
	暖房	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	90		
始動電流 (A)	冷房	6.0		
	暖房	ヒータ ON	7.7	
	ヒータ OFF	—		
接続ケーブルの本数	2芯			
	分岐回路の種類	15A		
冷房特性	コンセント形状	—	室外端子台直付	
	冷房能力 (kW)	3.2 (0.9~3.7)		
	除湿能力 (ℓ/h)	1.8		
	冷房のめやす	9~13畳 (15~22m²)		
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	4.8 (0.9~6.3)		
		低温	4.6	
	電気ヒーター (W)	—		
機能	暖房のめやす	11~13畳 (17~22m²)		
	据付方式	天井埋込みカセット	—	
	主操作スイッチ	ワイヤレスリモコン, プッシュボタン RAR-1Z1		
	表示ランプ	運転, タイマー, 除湿		
外形寸法 (mm)	風速切換	自動, 強, 弱, 微		
	キャビネット (色, マンセルNo)	—	TベージュNo5Y7/2	
	高さ	190	520	
		幅	840	795+65
		奥行	480	250+55
	製品質量 (kg)	16	41	
		騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	35/38
			弱風	33/36
	静か		31/34	
	ドレン接続口 (外径φmm)	VP20接続	φ16	
付属品	据付部品一式			

● /で示されている数値は、左が50Hz, 右が60Hzの数値です。

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

備考

投影法

NTS

入庫

製図

イイジマ

98.03.18

名称

RAP-32DJX:RAC-32DJX2

98.03.18

審査

ワタナベ

98.03.19

承認

フジ

構造:寸法図

尺木図番

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAA75982

1

2

3

4

5

6

7

8

0

4

5

100


「2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006」

3YDA75983


回路図

ブレーカー容量 15 A


電源単相 200 V 50/60 Hz
(必ず専用ブレーカーに接続)



RAP-32DJX配線図



RAC-32DJX2配線図



	備考		投影法	尺度	
				:	
入庫 	製図 イシジマ	98.03.17	名称		板木図番
審査 ワタナベ	98.03.18	RAP-32DJX: RAC-32DJX2	Hitachi Appliances, Inc.		3YDA75983
承認 フジ	98.03.18	回路図: 配線図	Tokyo Japan		