





3YAA68793


注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 配管は長さ2.5m以内です。
3. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
4. 接続ケーブルはφ1.6 (又はφ2.0) × 2のFケーブルを使用します。




室内機



ドレン配管接続口
VP20接続可能





室外機



仕様表

項目	形式	室内機	室外機
		RAP-404FX	RAC-404FX2
冷凍装置	電源 (50/60Hz)	—	単相200V 50/60Hz
	圧縮機出力 (W)	—	800
	熱交換器フィン形状	山形スリットフィン	波形フィン
	冷媒制御装置	電動膨張弁	
	冷媒切換装置	四方弁	
	冷媒種類	フロン22	
	冷媒封入量 (g)	1180	
送風装置	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35	
	配管セット	P-45VK, P-410VK2	
電気特性	ファンモータ出力 (W)	20	20
	ファン種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量 強風 (冷房・暖房) (m³/h)	500・620	1,650・1,550
	風量 弱風 (冷房・暖房) (m³/h)	440・530	—
性能	運転電流 (A)	冷房 9.3	—
	消費電力 (W)	冷房 1,670	(200~1,850)
	力率 (%)	冷房 90	—
	始動電流 (A)	冷房 9.3	—
コネンセント形状	接続ケーブルの本数	2	
	分岐回路の種類	20A	
	冷房能力 (kW)	4.0 (0.5~4.5)	—
	除湿能力 (l/h)	2.1	—
機性能	冷房のめやす	11~17畳 (18~28m²)	
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON 5.6 (0.5~6.8)	—
	電気ヒーター (W)	ヒータ OFF 4.9	—
	暖房のめやす	12~15畳 (20~25m²)	
据付方式	主操作スイッチ	天井埋込みカセット	—
	表示ランプ	ワイヤレスリモコン, プッシュボタン RAR-1P1	—
	風速切換	運転, タイマー, ホットキープ	—
	風速切替	自動, 強, 弱, 微	—
キャビネット (色, マンセルNo)		—	TベージュNo5Y7/2
外形寸法 (mm)	高さ	180	520
	幅	965	795+70
製品質量 (kg)	奥行	370	250+55
	重量	13	40
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	41・42	47・48
	弱風	38・39	—
	静か	35・36	—
ドレン接続口 (外径φmm)		VP20接続	16
付属品		据付部品一式	

- /で示されている数値は、左が50Hz, 右が60Hzの数値です。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

				備考	投影法 		尺度 NTS		
入庫 	製図	オオタ	94.10.28	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				杉木図番 3YAA68793
	審査		・ ・	RAP-404FX:RAC-404FX2					
	承認	ワボタ	94.10.28	構造: 寸法図					

