






3YAA78485

室内機




室外機



注記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
2. 配管は長さ2.5m以内です。
3. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
4. 接続ケーブルは、φ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAP-40DLX	RAC-P40DLX2
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	単相200V 800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン22	
	封入量 (g)		1200 8	
過負荷保護装置	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	太径		φ12.7	
送風装置	配管セット		P-45VK2, P-410VK2	
	ファンモータ出力 (W)		20×2	20
ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)	強風	620・760	1,720・1,820
		弱風	550・610	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房	6.0	
		暖房	ヒータ ON	—
	消費電力 (W)	暖房	ヒータ OFF	10.1
		冷房	ヒータ ON	1,180 (200 ~ 1,560)
	力率 (%)	暖房	ヒータ OFF	—
		冷房	ヒータ ON	1,995 (145 ~ 2,210)
	始動電流 (A)	暖房	ヒータ OFF	99
		冷房	ヒータ ON	—
	接続ケーブルの芯数	暖房	ヒータ OFF	99
		冷房	ヒータ ON	6.0
冷房特性	除湿能力 (ℓ/h)	暖房	ヒータ ON	10.1
		冷房	ヒータ OFF	2芯
	冷房のめやす	暖房	ヒータ ON	15A
		冷房	ヒータ OFF	—
暖房特性	暖房能力 (kW)	暖房	ヒータ ON	4.0 (0.9~4.6)
		冷房	ヒータ OFF	2.1
	電気ヒーター (W)	暖房	ヒータ ON	11~17畳 (18~28m²)
		冷房	ヒータ OFF	—
機能	据付方式	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	13~17畳 (22~27m²)
	主操作スイッチ	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	13~17畳 (22~27m²)
外形寸法 (mm)	高さ	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	幅	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
製品質量 (kg)	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	弱風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
ドレン接続口 (外径φmm)	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
付属品	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
キャビネット色	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
外形寸法 (mm)	高さ	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	幅	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
製品質量 (kg)	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	弱風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
ドレン接続口 (外径φmm)	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
付属品	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
キャビネット色	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
外形寸法 (mm)	高さ	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	幅	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
製品質量 (kg)	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	弱風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
ドレン接続口 (外径φmm)	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
付属品	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
キャビネット色	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
外形寸法 (mm)	高さ	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	幅	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
製品質量 (kg)	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	弱風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
ドレン接続口 (外径φmm)	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
付属品	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
キャビネット色	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
外形寸法 (mm)	高さ	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	幅	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
製品質量 (kg)	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	弱風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
ドレン接続口 (外径φmm)	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
付属品	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
キャビネット色	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
外形寸法 (mm)	高さ	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	幅	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
製品質量 (kg)	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	弱風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
ドレン接続口 (外径φmm)	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
付属品	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
キャビネット色	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
外形寸法 (mm)	高さ	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	幅	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
製品質量 (kg)	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	弱風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
ドレン接続口 (外径φmm)	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
付属品	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
キャビネット色	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
外形寸法 (mm)	高さ	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	幅	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
製品質量 (kg)	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	弱風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
ドレン接続口 (外径φmm)	自動	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
付属品	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
	微風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—
キャビネット色	強風	暖房	ヒータ ON	—
		冷房	ヒータ OFF	—

