





仕 様 表				室 内 機		室 外 機	
項 目				RAS-228HX		RAC-22HX	
電 源 (50/60Hz)				単相 100V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			—		800	
	熱交換器フィン形状			スリット		波形	
	冷媒制御装置			—		キャピラリチューブ	
	冷媒切換装置			—		四方弁	
	冷媒	種類		フロン22			
		封入量 (g)		670 (エアページ分50g含む)			
送風装置	過負荷保護装置			自動復帰形			
	配管	配管接続方式		フレア			
		パイプ径細径 (外径φmm)	太 径	φ6.35 φ9.52			
配管セ ッ ト		P-24VK2, 28VK2					
電気特性	ファンモータ出力 (W)			20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン	
		風 量	強 風	380・520		1250	
		(m³/h)	弱 風	310・390		—	
電気特性	運転電流 (A)	冷 房	7.7				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	9.7			
	消費電力 (W)	冷 房	690 (190~980)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	870 (175~1,110)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	90			
	始動電流 (A)	冷 房	7.7				
暖 房		9.7					
接続ケーブルの本数		4					
冷房特性	電源プラグ		容量 (V-A)	125V-15A			
			形 状	⑪	—		
	冷 房 能 力 (kW)	2.2 (0.9~2.5)					
暖房特性	除湿能力 (ℓ/h)		1.2				
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m²)				
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—				
		ヒータ OFF	3.2 (0.9~4.1)				
機能	電 気 ヒ ー タ ー (W)		低 温	3.0			
	暖 房 の め や す		7~9畳 (12~15m²)				
	据 付 方 式	背面引掛		—			
機能	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1T1				
	表 示 ラ ン プ		除湿, 運転, タイマー				
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風				
キャビネット (色, マンセルNo)				—		TページNo5Y7/2	
外形寸法 (mm)	高 さ		265		570		
	幅		798		700+53		
	奥 行		168+10		210+35		
製 品 質 量 (kg)				6.5		29	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		36・39		44・44		
	弱 風		32・35		—		
	微 風		28・30		—		
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左/右		0.9/1.6		—	

- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 以下は 6 2 0 g、5 m を超え 7 m 以下の時は 6 4 0 g、7 m を超え 8 m 以下の時は 6 7 0 g 封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 96.12.28 庫	製図 ナカオ	96.11.06	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
	審査 ナカオ	96.11.06	RAS-228HX:RAC-22HX	栃木図番 3YAA72481		
	承認 77ヤマ	96.11.06	構造:寸法図			



	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 96.12.28 庫	製図	ナカオ	96.11.13	名称	板木図番	
	審査	イノウエ	96.11.15	RAS-228HX:RAC-22HX	Hitachi Appliances, Inc.	
	承認	ヨコヤマ	96.11.18	回路図: 配線図	Tokyo Japan	
						3YDA72758