





注記


1. 室内機のサービススペースは、左右が100 mm、上は50 mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ8 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は5 m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します

仕 様 表			型 式		
項 目			室 内 機	室 外 機	
			RAS-22EWK	RAC-22EWJK	
電 源 (50/60Hz)			単相 100V		
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	700	
	熱交換器フィン形状		アコーディオンスリット	山形スリット	
	冷媒制御装置		—	キャピラリチューブ	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
	冷媒種類	フロン22			
	封入量 (g)	730 (エアパージ分50g含む)			
	過負荷保護装置		自動復帰形		
	配管	配管接続方式		フレア	
		パイプ径	細径	φ6.35	
		(外径φmm)	太径	φ9.52	
配管セツト		P-24VK2, 28VK2			
送風装置	ファンモータ出力 (W)		10	20	
	種類		貫流ファン	プロペラファン	
	風量 (m³/h)	強風	450/480・450/480	1,320/1,380・1,320/1,380	
		弱風	380/400・380/400	—	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	9.4/10.8		
		暖房	—		
	消費電力 (W)	冷房	9.2/10.8		
		暖房	870/1,060		
	力率 (%)	冷房	—		
		暖房	860/1,070		
	始動電流 (A)	冷房	93/98		
		暖房	—		
	接続ケーブルの本数	冷房	93/99		
		暖房	44/43		
冷房特性	電源プラグ形状		容量 (V-A)	44/43	
	電源プラグ形状		⑩	—	
	冷房能力 (kW)		2.0/2.2		
	除湿能力 (ℓ/h)		1.0/1.2		
暖房特性	冷房のめやす		6~8/6~9畳 (9~14/10~15m²)		
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—		
		ヒータ OFF	2.8/3.2		
	電気ヒータ (W)	低 温	2.0/2.2		
暖房のめやす		6~8/7~9畳 (10~13/12~15m²)			
機能	据付方式		背面引掛	—	
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4Z		
	表示ランプ		運転, タイマー, ホットキープ, フィルター		
	風速切換		自動, 強, 弱, 微		
キャビネット (色, マンセルNo)			—	TベージュNo5Y7/2	
外形寸法 (mm)	高さ		298	520	
	幅		815	795+25	
	奥行		179+6	220+34	
製品質量 (kg)			8	28	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	38/39・38/39		45/46・47/48	
	弱 風	35/36・35/36		—	
	微 風	32/33・32/33		—	
ドレン接続口 (外径φmm)			16		
付属品			据付部品一式		
電源コード長さ (m)			左/右	0.9/1.6	
				—	


	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 94. 6. 27 庫	製図 ワタナベカ 審査 ママシタヒ 承認 ツボクタ	94・06・22 94・06・22 94・06・27	名称 RAS-22EWK:RAC-22EWJK 構造：寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAA67348	



配線図

RAS-22EWK

RAC-22EWJK



	備考			投影法 	尺度 NTS			
入庫 94. 6. 27 庫	製図	ワタナベ	94.06.22	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			板木図番
	審査	マシタ	94.06.22	RAS-22EWK:RAC-22EWJK				3YDA67350
	承認	ソボワタ	94.06.22	回路図・配線図				