









室 外 機



ワイヤレスリモコン





Pから見る（下引配管位置）



仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
電 源 (50/60Hz)				RAS-22EXR	RAC-22EX	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			単相100V		
	熱交換器フィン形状			—	700	
	冷媒制御装置			アコーディオンスリット	波形フィン	
	冷媒切換装置			—	キャピラリチューブ	
	冷媒種類			—	四方弁	
	封入量 (g)			フロン22		
	過負荷保護装置			740 (エアパージ分80g含む)		
	配管	自動復帰形			フレア	
		配管接続方式	パイプ径	細径	φ6.35	
			(外径φmm)	太径	φ9.52	
配管セ ッ ト			P-24VK2, 28VK2			
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20	20	
	ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン	プロペラファン	
		風量	強風	360・500	1,200・1,200	
		(m ³ /h)	弱風	320・360	—	
電気特性	運転電流 (A)	冷房		9.1		
		暖房	ヒータ ON ヒータ OFF	— 12.3		
	消費電力 (W)	冷房		820 (190~1,150)		
		暖房	ヒータ ON ヒータ OFF	— 1,110 (160~1,350)		
	力率 (%)	冷房		90		
		暖房	ヒータ ON ヒータ OFF	— 90		
	始動電流 (A)	冷房		9.1		
		暖房		12.3		
	接続ケーブルの本数			4		
	電源プラグ容量 (V-A)			125V-15A		
冷房特性	形状			①	—	
	冷房能力 (kW)			2.2 (0.5~2.8)		
	除湿能力 (ℓ/h)			1.2		
暖房特性	冷房のめやす			6~9畳 (10~15m ²)		
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON		—		
		ヒータ OFF		3.4 (0.4~4.1)		
	電気ヒーター (W)			低 温	3.0	
機能	暖房のめやす			—		
	7~9畳 (12~15m ²)					
	据付方式			背面引掛	—	
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1J2		
風速切換	表示ランプ			除湿, 運転, タイマー		
	自動, 強風, 弱風, 微風					
キャビネット (色, マンセルNo)			—	TベージュNo5Y7/2		
外形寸法 (mm)	高さ		265	520		
	幅		798	695+16		
	奥行		168+10	210+52		
製品質量 (kg)			6.5	29		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		35・39	43・44		
	弱風		31・34	—		
	微風		23・23	—		
ドレン接続口 (外径φmm)			16			
付属品			壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)			左/右	0.9/1.6	—	

- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 時は 660 g、5 m を超える時は 720 g 封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。



	備考				投影法 	尺度 NTS	
入 庫 94. 2.24	製図 マツバラ 94.02.23 審査 オソト 94.02.23 承認 ナガサワ 94.02.24	名称 RAS-22EXR:RAC-22EX 構造：寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAA66923			

3YDA66924

A

B


C

D


E

F


回路図



配線図 RAS-22EXR



配線図 RAC-22EX



	備考			投影法	尺度	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YDA66924	
					NTS			
入庫	製図	マツバラ	94.02.21	名称				
94.2.24	審査	オソド	94.02.23	RAS-22EXR: RAC-22EX				
庫	承認	ナガサワ	94.02.24	回路図: 配線図				