





3YAA78887


室内機





ワイヤレスリモコン



Pから見る（下引配管位置）




背面から見る（配管引出寸法）





※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

据付板




室外機



トツテ


注記

- 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ17m以内です。
(配管長が8mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です。)
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
- 電源コードの長さ




7. プラグの形状 ⑪

室内機受電の場合





室外機受電の場合



アンカーボルト用長穴（12×16）
（2-φ8ボルト用）

空気吐出口

φ20ドレン穴



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-22FLX RAC-22FLX
製図	ナカオ	2000.03.23	NTS	構造：寸法図	
審査	カネコ	2000.03.23	Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番	再入庫
承認	オノト	2000.03.23	Tokyo Japan	3YAA78887	2000-04 07


仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-22FLX	RAC-22FLX
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	700
	熱交換器フィン形状		アコーディオン	コルゲート
	冷媒制御装置		—	キャピラリチューブ
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		HCFC-22	
	封入量 (g)		540 (エアパージ分20g含む)	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径 (外径φmm)		φ9.52	
送風装置	配管セット		P-24VR, 28VR	
	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
電気特性	風量 (m³/h)	強風	360・480	1080・1050
		弱風	320・410	—
		微風	280・340	—
性能	運転冷房		9.6	
	運転暖房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	12.6	
	消費電力 (W)	冷房	860 (320~1,100)	
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	1,130 (280~1,280)
	効率 (%)	冷房	90	
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	90
	始動電流 (A)	冷房	9.6	
冷房特性		暖房	12.6	
	接続ケーブルの本数		4	
	電源プラグ容量 (V-A)		125V-15A	
	電源プラグ形状		⑪	—
	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9~2.5)	
	除湿能力 (L/h)		1.2	
	冷房のめやす		10~15m² (6~9畳)	
	暖房能力	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	3.2 (0.9~3.7)	
	電気ヒーター (W)	低温	2.7	
機能	暖房のめやす		12~15m² (7~9畳)	
	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		ワイヤレスリモコン (プッシュボタン)・RAR-1Y5	
	表示ランプ		運転, タイマー	
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風	
	キャビネット (色, マンセルNo)		—	TベージュNo5Y7/2
	外形寸法 (mm)	高さ	248	570
		幅	744	700+53
		奥行	168+5	210+35
	製品質量 (kg)		5.5	28.0
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		37・41	46・47
	弱風		32・36	—
	微風		28・32	—
付属品	ドレン接続口 (外径φmm)		16	
	電源コード長さ (m) 左/右		0.9/1.6	


● 本仕様は予告なく変更することがあります。

3YDA78888

回路図




配線図 RAS-22FLX



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

配線図 RAC-22FLX



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-22FLX:RAC-22FLX	
製図	ナカオ	2000.03.22	NTS	回路図: 配線図		
審査	カネコ	2000.03.22	Hitachi Appliances, Inc.		栃木図番	再入庫
承認	オソト	2000.03.22	Tokyo Japan		3YDA78888	入庫 2000-04 07