

3YAAA2317

室内機

785

798

285

203

193

7

6.0

6.5

4.7

上部吸込口

フロントグリル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

Pから見る(下引配管位置)

4.7

3.0

6.0

1.0

1.3

6.0

4.5

背面図

174

7.0

450

7.0

2.3

6.5

約300

約380

約350

ドレン取出し口

ドレンホース

ツユトイ

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続ケーブル

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

据付板

天井面(回縁)

174

7.5

5.0以上

450

2.1

6

4.1

2.5

7.5

203.5

1.4

6.0

6.63

4.9

7.5

36.5

4.5

配管引出し穴中心線

本体中心線

798

壁穴φ6.5

ドレンホース

288

室外機

805

710

6.9

19.5

331

280

22.5

6.4

65.5

160.5

8.9

199

空気吸込口

空気吐出口

アンカーボルト用穴(2-φ12×16長穴, φ8.0ボルト用)

5.5

1.0

1.2

558

570

14

310

331

3.2

1.2

3.5

10.5

10

5.0

1.0

固定用穴(8-φ6.5)

アンカーボルト用切欠穴(2-φ8.0ボルト用)

2.00以上

2.00以上

100以上

サービススペース

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が50mm, 上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。配管長が12mを超える時は10g/mの冷媒追加充填が必要です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状 ㊹

6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

端子台A B C D

黒 白 赤 茶

接続ケーブル

赤 茶 白 黒

端子台D C B A

室外機から電源を取る場合

端子台A B C D

黒 白 赤 茶

接続ケーブル

赤 茶 白 黒

端子台D C B A

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-22JNX	RAC-22JNX
電圧		単相100V	
冷凍能力	圧縮機出力(W)	—	800
熱交換器	フィン形状	スリット	コルゲート
冷媒制御装置		—	電動膨張弁
冷媒切換装置		—	四方弁
冷媒種類		R410A	
封入量(g)		1150	
過負荷保護装置		自動復帰形	
配管接続方式		フレア	
パイプ径	細径	φ6.35	
(外径φmm)	太径	φ9.52	
配管セット		P-24VR, P-28VR	
ファンモータ出力(W)		20	20
ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
風量(冷房・暖房)	強風	480・590	1,450・1,450
(m³/h)	弱風	430・540	—
	微風	380・500	—
運転電流(A)	冷房	4.8	
	暖房 ヒータON	—	
	暖房 ヒータOFF	6.6	
消費電力(W)	冷房	430(155~980)	
	暖房 ヒータON	—	
	暖房 ヒータOFF	590(115~1055)	
効率(%)	冷房	90	
	暖房 ヒータON	—	
	暖房 ヒータOFF	90	
始動電流(A)	冷房	4.8	
	暖房	6.6	
接続ケーブルの本数		4	
電源プラグ容量(V-A)		125V-15A	
	形状	㊹	—
冷房能力(kW)		2.2(0.9~2.9)	
除湿能力(l/h)		1.2	
冷房のめやす		6~9畳(10~15m²)	
暖房能力(kW)	ヒータON	—	
	ヒータOFF	3.2(0.9~4.7)	
電気ヒーター(W)	低温	3.4	
暖房のめやす		7~9畳(12~15m²)	
据付方式		背面引掛	
主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2L1	
表示ラインアップ		カラッと除湿・運転・タイマー	
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
キャビネット色(近似マンセルN.O.)	ホワイト(5Y9/0.5) ナチュラルブラウン(10YR7/1)	ライトベージュ(10YR8.5/0.5)	—
外形寸法(mm)	高さ	285	570
	幅	798	710+95
	奥行	193+10	280+51
製品質量(kg)		9	32
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	39・41	44・45
	弱風	33・34	—
	微風	27・29	—
	静	23・23	—
ドレン接続口(外径φmm)		16	
付属品		壁掛据付部品一式	
電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

トコセ

2002.03.08

NTS

NTS

RAS-22JNX:RAC-22JNX

構造:寸法図

審査

ヤスナガ

2002.03.08

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA2317

2002-03-28

承認


ヤスナガ

2002.03.08


2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

3YDAA2318


回路図



RAS-22JNX



配線図 RAC-22JNX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 トヨコセ	2002.03.08	NTS		RAS-22JNX:RAC-22JNX 回路図:配線図
審査 ヤスナガ	2002.03.08			
承認 ヤスナガ	2002.03.08			
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番	再入庫	入庫 2002-03 28
		3YDAA2318		