

















室内機




室 外 機






- 注記
- ≦ 1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
- (配管長が8mを超える時は10g/mの冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側φ1.6×2
または、φ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ 約900 約1600



7. プラグの形状 ②
室内機受電の場合



- $$\begin{array}{r} 75 \\ \times 125 \\ \hline \end{array}$$




仕 様 表

項 目			形 式	
			室 内 機	室 外 機
			RAS-22JXR	RAC-22JXR
電 源 (50/60Hz)			単相100V	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—	700
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		アコーディオンスリット	波形フィン
	冷 媒 制 御 装 置		—	キャピラリチューブ
	冷 媒 切 換 装 置		—	四方弁
	冷 媒	種 類	フロン22	
	封 入 量 (g)		540 (エアパーツ分20g含む)	
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形	
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア	
	パイプ径	細 径	φ6.35	
		太 径	φ9.52	
		配 管 セ ッ ト		P-24VK2, 28VK2
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)		20	20
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン
		風 量	360・480	1200
		(m³/h)	320・410	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	9.1	
		暖 房	ヒ ー タ O N	—
			ヒ ー タ O F F	12.1
	消 費 電 力 (W)	冷 房	820 (320~1,100)	
		暖 房	ヒ ー タ O N	—
			ヒ ー タ O F F	1,090 (280~1,300)
	力 率 (%)	冷 房	90	
		暖 房	ヒ ー タ O N	—
			ヒ ー タ O F F	90
	始 動 電 流 (A)	冷 房	9.1	
暖 房		12.1		
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4		
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A		
	形 状	㊹	—	
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.9~2.5)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2	
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m²)	
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒ ー タ O N	—	
		ヒ ー タ O F F	3.2 (0.9~3.9)	
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		2.8	
機 能	暖 房 の め や す		7~9畳 (12~15m²)	
	据 付 方 式	背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1Y4		
	表 示 ラ ン プ	運転, タイマー		
外 形 寸 法 (mm)	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風	
	キャビネット (色, マンセルNo)		—	
	高 さ	248		570
		幅	744	
奥 行			168+5	
製 品 質 量 (kg)		5.5	28.0	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	36・40	44・44	
	弱 風	32・36	—	
	微 風	28・32	—	
ドレン接続口 (外径φmm)		16		
付 属 品		壁掛据付部品一式		
電 源 コー ド 長 さ (m)		左/右	0.9/1.6	—

- 本仕様は予告なく変更することがあります.

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 98. 4. 24	製図 イワブチ 審査 イワブチ 承認 タカハシ	98.04.17 98.04.17 98.04.18	名称 RAS-22JXR:RAC-22JXR 構造:寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAA76113	



	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 98. 4. 24 庫	製図	イワブチ	98・04・14	名称		板木図番 3YDA76114
	審査	イワブチ	98・04・14	RAS-22JXR: RAC-22JXR		
	承認	タカハシ	98・04・14	回路図: 配線図		