




仕 様 表					
項 目			形 式		
			室 内 機	室 外 機	
電 源			(50/60Hz)		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		- 700		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		アコーディオンスリット 波形フィン		
	冷 媒 制 御 装 置		- キャピラリチューブ		
	冷 媒 切 換 装 置		- 四方弁		
	冷 媒	種 類	フロン22		
	封 入 量 (g)		790 (切換弁不使用時690g)		
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形		
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア		
	パイプ径	細 径	φ6.35		
	(外径φmm)	太 径	φ9.52		
配 管 セ ッ ト			P-24VK2, 28VK2		
送 風 装 置	フアンモータ出力 (W)		10 20		
	フアン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン プロペラファン		
		風 量	強 風	400・480 1,300・1,200	
		(m³/h)	弱 風	300・400 -	
			静 か	300・300 -	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	13.2/13.7		
		暖 房	ヒータ ON	-	
			ヒータ OFF	15.2/15.7	
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1190/1290		
		暖 房	ヒータ ON	-	
			ヒータ OFF	1370/1480	
	力 率 (%)	冷 房	90/94		
		暖 房	ヒータ ON	-	
			ヒータ OFF	90/94	
	始 動 電 流 (A)	冷 房	43/40		
暖 房		43/40			
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4			
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-20A			
	形 状	(II)			
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.5/2.8		
	除 湿 能 力 (l/h)		1.2/1.4		
	冷 房 の め や す		8~12畳 (13~19m²)		
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	-		
		ヒータ OFF	3.2/3.8		
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		-		
機 能	暖 房 の め や す		8~10畳 (14~17m²)		
	据 付 方 式		背面引掛 -		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1G1		
	表 示 ラ ン プ		運転, タイマー, ホットキープ, 一発温風		
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 静か		
キャビネット (色, マンセルNo)			- TベージュNo5Y7/2		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		298 520		
	幅		815 695		
	奥 行		175+10 210+52		
製 品 質 量 (kg)			8.0 29		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		36・39 44・44		
	弱 風		32・36 -		
	静 か		30・30 -		
ドレン接続口 (外径φmm)			16		
付 属 品			壁掛据付部品一式		
電 源 コ ー ド 長 さ (m)			左/右	0.4/1.1 -	
型 式 認 可 番 号			91-47839		

	備考			投影法		尺度	
						NTS	
入庫	製図	フクタ	93.06.01	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
93. 6. 3	審査	フジ	93.06.01	RAS-28DWM:RAC-28DWM			
庫	承認	ヤマシタ	93.06.03	構造: 寸法図	桁木図番		
					3YAA65121		

