




仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-25FNX	RAC-25FNX
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	700
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	キャピラリチューブ
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		HCFC-22	
	封入量 (g)		560 (エアパーツ分20g含む)	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径		φ9.52	
送風装置	配管セット		P-24VR, 28VR	
	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
電気特性	風量 (m ³ /h)	強風	410・480	1200・1170
		弱風	320・410	—
		微風	280・340	—
性能	運転冷房		12.1	
	暖房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	12.7	
	消費電力 (W)	冷房	1,090 (320~1,150)	
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	1,140 (280~1,240)
	力率 (%)	冷房	90	
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	90
	始動電流 (A)	冷房	12.1	
冷房特性	暖房	暖房	12.7	
	接続ケーブルの本数		4	
	電源プラグ容量 (V-A)		125V-15A	
暖房特性	電源プラグ形状		㊹	—
	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~2.8)	
	除湿能力 (ℓ/h)		1.4	
機能	冷房のめやす		7~10畳 (11~17m ²)	
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	3.2 (0.9~3.7)	
据付方式	電気セーター (W)	低温	2.7	
	暖房のめやす		7~9畳 (12~15m ²)	
	据付方式		背面引掛	—
表示ランプ	主操作スイッチ		ワイヤレスリモコン (プッシュボタン)・RAR-2Q1	
	風速切換		運転、タイマー、自動、強風、弱風、微風	
	色調 (近似マンセルNo.)		ホワイト (5Y8.5/0.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ		248	570
	幅		744	700+60
	奥行		168+5	210+35
製品質量 (kg)	質量		5.5	28.0
	騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	38・42	47・48
		弱風	32・36	—
ドレン接続口 (外径φmm)	接続口		16	
	付属品		壁掛据付部品一式	
	電源コード長さ (m) 左/右		0.4/1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

