





仕 様 表						
項 目		形 式		室 内 機	室 外 機	
				RAS-25HXD	RAC-25HXD	
電 源 (50/60Hz)				単相100V		
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		-		800	
	熱交換器フィン形状		スリット		波形	
	冷媒制御装置		-		キャピラリチューブ	
	冷媒切替装置		-		四方弁	
	冷媒	種類	フロン22			
		封入量 (g)	670 (エアページ分50g含む)			
	過負荷保護装置		自動復帰形			
	配管	配管接続方式		フレア		
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35		
			太 径	φ9.52		
		配管セ ッ ト	P-24VK2, 28VK2			
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20	20		
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	380・520	1250	
			弱 風	310・390	-	
			微 風	240・260	-	
電気特性	運 転 電 流 (A)	冷 房	8.8			
		暖 房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	11.0		
	消費電力 (W)	冷 房	790 (190~1,080)			
		暖 房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	990 (175~1,125)		
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	ヒータ ON	-		
			ヒータ OFF	90		
	始 動 電 流 (A)	冷 房	8.8			
暖 房		11.0				
接続ケーブルの本数		4				
冷房特性	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	125V-15A			
		形 状	㊷	-		
	冷 房 能 力 (kW)	2.5 (0.9~2.8)				
暖房特性	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4			
	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m²)			
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	-			
		ヒータ OFF	3.6 (0.9~4.3)			
		低 温	3.1			
機能	電 気 ヒ ー タ ー (W)		-			
	暖 房 の め や す		8~10畳 (13~16m²)			
	据 付 方 式		背面引掛	-		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1T1			
	表 示 ラ ン プ		除湿, 運転, タイマー			
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風			
キャビネット (色, マンセルNo)				ライトグレー (*ZNN3X)	TベージュNo5Y7/2	
外形寸法 (mm)	高 さ		265	570		
	幅		798	700+53		
	奥 行		168+10	210+35		
製 品 質 量 (kg)		6.5		29		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		37・40	44・44		
	弱 風		32・35	-		
	微 風		28・30	-		
ドレン接続口 (外径φmm)				16		
付 属 品				壁掛据付部品一式		
電源コード長さ (m)		左/右	0.9/1.6	-		

- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 以下は 6 2 0 g、5 m を超え 7 m 以下の時は 6 4 0 g、7 m を超え 8 m 以下の時は 6 7 0 g 封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 入 96.12.28 庫	製図 ナカオ	96.11.06	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
	審査 ナカオ	96.11.06	RAS-25HXD: RAC-25HXD	栃木図番 3YAA73211		
	承認 フヤマ	96.11.06	構造: 寸法図			



	備考			投影法	尺度		
					NTS		
入庫 96.12.28 庫	製図	ナカオ	96.11.13	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番 3YDA73212	
	審査	イノウエ	96.11.15				RAS-25HXD: RAC-25HXD
	承認	ヨコヤマ	96.11.16				回路図: 配線図