

3YAAA2319

室内機

785

上部吸込口

798

285

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

203

193

据付板

7

6.0

4.7

6.5

174

7.0

450

7.0

2.3

ドレン取出口

ドレンホース

ツユトイ

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続ケーブル

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

背面図

805

710

6.9

19.5

331

280

22.5

6.4

65.5

199

8.9

160.5

空気吸込口

空気吐出口

アンカーボルト用穴

(2-φ12×16長穴,
φ8.0ボルト用)

アンカーボルト用切欠穴

(2-φ8.0ボルト用)

固定用穴

(8-φ6.5)

ドレン用穴

(φ20)
250

32

12

3.5

10.5

310

331

1.2

10

5.5

500

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

Pから見る(下引配管位置)

4.7

3.0

6.0

1.0

1.3

6.0

4.5

4.7

据付板

天井面(回縁)

174

450

174

7.5

5.0以上

2.1

6

4.1

4.5

36.5

2.57.5

203.5

1.4

6.0

6.63

7.5

288

798

壁穴φ6.5

ドレンホース

配管引出し穴中心線

本体中心線

背面から見る
(配管引出寸法)

約300

約380

約350

4.5

室外機

64

164

トツテ

空気吸込口

アンカーボルト用穴

(2-φ12×16長穴,
φ8.0ボルト用)

アンカーボルト用切欠穴

(2-φ8.0ボルト用)

固定用穴

(8-φ6.5)

ドレン用穴

(φ20)
250

32

12

3.5

10.5

310

331

1.2

10

5.5

500

サービススペース

200以上

200

50以上

100

200以上

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。配管長が12mを超える時は10g/mの冷媒追加充填が必要です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状①
6. 電源コードの長さ
7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機

端子台
A B C D

接続ケーブル

室外機

端子台
D C B A

赤茶白黒

室外機から電源を取る場合

室内機

端子台
A B C D

接続ケーブル

室外機

端子台
D C B A

赤茶白黒

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製造

トコセ

2002.03.08

NTS

RAS-25JNX:RAC-25JNX

構造:寸法図

審査

ヤスナガ

2002.03.08

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA2319

承認

ヤスナガ

2002.03.08

2002-03-28

仕様表


項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-25JNX	RAC-25JNX
冷	圧縮機出力(W)	-	800
凍	熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
装	冷媒制御装置	-	電動膨張弁
置	冷媒切換装置	-	四方弁
	冷媒種類	R410A	
	封入量(g)	1150	
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径細径(外径φmm)	φ6.35	
	太径	φ9.52	
	配管セット	P-24VR, P-28VR	
送風装置	ファンモータ出力(W)	20	20
	種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量強風(m³/h)	500・610	1,500・1,500
	弱風	430・560	-
	微風	380・500	-
電	運転冷房電流(A)	5.4	
	暖房ヒータON	-	
	ヒータOFF	6.9	
気	消費電力(W)	冷房	490(155~1080)
	暖房ヒータON	-	
	ヒータOFF	625(115~1090)	
特	力率(%)	冷房	90
	暖房ヒータON	-	
	ヒータOFF	90	
	始動電流(A)	冷房	5.4
	暖房	6.9	
性	接続ケーブルの本数	4	
	電源プラグ容量(V-A)	125V-15A	
	形状	①	-
冷房特性	冷房能力(kW)	2.5(0.9~3.1)	
	除湿能力(l/h)	1.4	
	冷房のめやす	7~10畳(11~17m²)	
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータON	-
	ヒータOFF	3.4(0.9~4.8)	
	電気ヒーター(W)	低温	3.5
	暖房のめやす	7~9畳(12~15m²)	
機能	据付方式	背面引掛	
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2L1	
	表示ライン	カラッと除湿・運転・タイマー	
	風速切換	自動、強風、弱風、微風、静	
	キャビネット色(近似マンセルN.O.)	ホワイト(5Y9/0.5) ナチュラルブラウン(10YR7/1)	ライトベージュ(10YR8.5/0.5)
外形寸法(mm)	高さ	285	570
	幅	798	710+95
	奥行	193+10	280+51
製品質量(kg)	強風	41・43	45・46
	弱風	33・34	-
	微風	27・29	-
	静	23・23	-
騒音(dB)(冷房・暖房)	冷房	23・23	-
	暖房	-	-
ドレン接続口(外径φmm)	16		
付属品	壁掛据付部品一式		
電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	-

● 本仕様は予告なく変更することがあります。


2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

3YDAA2320


回路図



RAS-25JNX



配線図 RAC-25JNX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 トヨコセ	2002.03.08	NTS		RAS-25JNX:RAC-25JNX 回路図:配線図
審査 ヤスナガ	2002.03.08			
承認 ヤスナガ	2002.03.08			
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番	再入庫	入庫 2002-03 28

3YDAA2320