



3YAA72167






室内機




仕様表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機		
				R A S - 3 2 8 G E		R A C - 3 2 8 G E		
電 源 (5 0 / 6 0 H z)				単相100V				
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—		800		
	熱交換器フィン形状			スリット		スリット+コルゲート		
	冷媒制御装置			—		キャピラリ		
	冷媒切換装置			—		四方弁		
	冷媒	種 類		フロン22				
		封入量 (g)		790 (パージ分50g含む)				
	過負荷保護装置			自動復帰形				
	配管	配管接続方式		フレア				
パイプ径 (外 径 φ mm)		細 径	6 . 3 5					
		太 径	9 . 5 2					
配管セ ッ ト			P - 2 4 V K 2 , P - 2 8 V K 2					
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20		20		
	ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ / h)	強 風	420		1350		
			弱 風	360		—		
		微 風	300		—			
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)			14 . 0				
	消 費 電 力 (W)			1260 (320 ~ 1450)				
	力 率 (%)			90				
	始 動 電 流 (A)			14 . 0				
	接続ケーブルの本数			4				
	電源プラグ	額 (V - A)		125V - 20A				
形 状		㊦		—				
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			3 . 2 (0 . 9 ~ 3 . 8)				
	除 湿 能 力 (ℓ / h)			1 . 8				
	冷 房 の め や す			9 ~ 13 畳 (15 ~ 22 m ²)				
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン) , RAR - 1 M3				
	表 示 ラ ン プ			除湿・運転・タイマー				
	風 速 切 換			自動・強風・弱風・微風				
キャビネット (色 , マンセル No)				ライトグレー (* ZNN3X)		Tベージュ (No. 5Y 7 / 2)		
外形寸法 (mm)	高		さ		265		570	
	幅			798		695 + 16		
	奥 行			168 + 10		210 + 52		
製 品 質 量 (k g)				6 . 5		31		
騒 音 (d B)	強 風		41		44			
	弱 風		36		—			
	微 風		30		—			
ドレン接続口 (外 径 φ mm)				φ 16				
付 属 品				壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m) 左 / 右				0 . 4 / 1 . 1		—		


- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 以下は 790 g、5 m を超え 7 m 以下の時は 820 g、7 m を超え 8 m 以下の時は 840 g 封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。



Pから見る（下引配管位置）




背面から見る
(配管引出寸法)



注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ8m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は5m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ 約400  約1100




7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します。

室内機受電の場合



室外機受電の場合



V

備考

投影法

尺度

INTS

入庫入

製図

オソド

96.04.09	
96.04.10	

名称




RAS-328GE: RAC-328GE

構造：寸法図

Hitachi Appliances, Inc.
Tokyo Japan

枋木図番	
------	--

c. 3 YAA72167



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

		備考		投影法 		尺度 NTS	
入庫 96.4.29 庫	製図 オソド	96.04.09	名称 RAS-328GE: RAC-328GE	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YDA72168	
	審査 オソド	96.04.10	回路図: 配線図				
	承認 三ツツマ	96.04.11					