

3YAA78838

室内機

据付板

193

183

7

6.0

6.5

46.5

785

798

285

46.5

6.5

上部吸込口

フロントパネル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

約300

約380

約350

背面から見る
(配管引出寸法)

174

450

174

81

70

70

26

ドレンホース

ツユトイ

ドレン取出し口

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

90

背面図

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

室外機

64

164

26

805

710

69

19.5

331

280

22.5

65.5

64

トッテ

空気吸込口

空気吐出口

558

570

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

55

10

12

310

331

10

12

32

12

35

105

500

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

固定用穴

ドレン用穴
(φ20)
250

200以上

200以上

100以上

サービススペース

ワイヤレスリモコン

56

18

147

Pから見る(下引配管位置)

47

31

60

10

10

60

49

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右) 10.5×20

50以上

ユニットを引っ掛けるために
必要な寸法です。

14

7.4

23

7.5

450

600

450

648

32.5

174

90

36.5

45

254.6

203.5

288

798

配管引出し穴中心線

本体中心線

壁穴φ6.5

ドレンホース

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。(冷媒チャージレス)

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状 ㊦

6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2
またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機受電の場合

室外機受電の場合

室内機

端子台

A

B

C

D

黒

白

茶

赤

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

端子台

D

C

B

A

室外機

室内機

端子台

A

B

C

D

黒

白

茶

赤

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

端子台

D

C

B

A

室外機

電源

単相100V

黒

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-32HLX	RAC-32HLX
圧縮機出力(W)			—	800
熱交換器フィン形状			スリット	コルゲート
冷媒制御装置			—	電動膨張弁
冷媒切換装置			—	四方弁
冷凍装置	冷媒種類		フロン22	
	封入量(g)		980	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
配管	パイプ径 細径		6.35	
	(外径φmm) 太径		9.52	
	配管セット		P-24VR, P-28VR	
送風装置	ファンモータ出力(W)		20	20
	種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m ³ /h)		490・660	1,500・1,500
	強風		420・580	—
電気特性	運転電流(A)	冷房	11.1	
		暖房 ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	13.5	
	消費電力(W)	冷房	995 (145~1,275)	
性能	力率(%)	冷房	90	
		暖房 ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	90	
	始動電流(A)	冷房	11.1	
冷房特性		暖房	13.5	
	接続ケーブルの本数		4	
	電源プラグ 容量(V-A)		125V-20A	
	形状		㊦	
暖房特性	冷房能力(kW)		3.2 (0.9~3.8)	
	除湿能力(l/h)		1.8	
	冷房のめやす		9~13畳 (15~22m ²)	
	暖房能力(kW)	ヒータ ON	—	
機能		ヒータ OFF	4.5 (0.9~5.9)	
		低温	4.3	
	電気ヒーター(W)		—	
	暖房のめやす		10~12畳 (16~20m ²)	
据付方式	主操作スイッチ		背面引掛	
	表示ランプ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2C3	
	風速切換		冷・暖房/タイマー/除湿	
			自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
キャビネット色			ホワイト	ライトベージュ
外形寸法(mm)	高さ		285	570
	幅		798	710+95
	奥行		183+10	280+51
製品質量(kg)			8	32
騒音(dB) (冷房・暖房)	強風		40・42	44・47
	弱風		35・37	—
	微風		33・34	—
	静		23・23	—
ドレン接続口(外径φmm)			16	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ(m)		左 / 右	0.4 / 1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

イワチ

2000・03・08

NTS

RAS-32HLX:RAC-32HLX

構造:寸法図

審査

カネコ

2000・03・08

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

承認

オソト

2000・03・08

桝木図番

再入庫

3YAA78838

2000-04-03

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

