

1201E00NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ 仕様表

RAS-AJ2226S/RAC-AJ2226S


ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート			
型式				RAS-AJ2226S		RAC-AJ2226S	
電源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定格	能力	kW	2.2 (0.3 ~ 2.7)			
		消費電力	W	635 (190 ~ 820)			
		運転電流	A	7.5			
		力率	%	85			
暖房	定格	能力	kW	2.2 (0.2 ~ 3.9)			
		消費電力	W	470 (160 ~ 1,175)			
		運転電流	A	5.5 (最大 15.0)			
		力率	%	85			
	低温	能力	kW	2.8			
		消費電力	W	1,040			
始動電流			A	7.5			
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013(区分)	5.8(I)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		600	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
封入量		g	500				
ファン	風量 (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン	
		急速	m ³ /h	650・720		1,590・1,530	
		強風	m ³ /h	410・480		-	
		弱風	m ³ /h	340・410		-	
		微風	m ³ /h	290・330		-	
音響パワーレベル (冷房・暖房)	運転音	急速	dB	62・62		57・55	
		強風	dB	49・50		-	
		弱風	dB	46・47		-	
		微風	dB	43・43		-	
		静	dB	40・40		-	
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8P2				
電源プラグ	容量		125V-15A				
	形状		㊦				
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		-	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	30			
	最大高低差		m	15			
冷媒追加充填量			g	20m超分 10g/m			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		Tベージュ (5Y7/2)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×215		530×658(+60)×275(+54.5)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26		77×36×57	
質量 (製品・荷造)			kg	7.5・9.0		19.5・21.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	H.Onodera	2026-02-13		NTS	2026年度 AJシリーズ 仕様表		
CHKD.	I.So	2026-02-16				TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0031021	REGD. 2026 0216
APPD.	I.So	2026-02-16					

2201500NN


日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ
室内ユニット 寸法図



据付板




ワイヤレスリモコン




上面吸込口




空気吹出し口




背面図



据付板 (正面図) 天井面 (回縁)




【参考】接続ケーブル必要長さの目安




室内機配管位置	接続ケーブル必要長さ (被覆むき出し部寸法も含む)
右後直引き	330mm以上
左後直引き	1100mm以上

*据付状況により、必要長さは変動します。

室内機サービススペース




ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。



*室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。

注記

- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流を損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。20mを超える場合は各機種の仕様表を参照して、冷媒の追加充填を行って下さい。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- プラグの形状: ㊶
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。







- 適用機種
- RAS-AJ2226S
 - RAS-AJ2526S
 - RAS-AJ2826S
 - RAS-AJ3626S
 - RAS-AJ2226SE
 - RAS-AJ2526SE
 - RAS-AJ2826SE
 - RAS-AJ3626SE
 - RAS-AJ2226SJ
 - RAS-AJ2526SJ
 - RAS-AJ2826SJ
 - RAS-AJ3626SJ

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. H.Onodera	2026-02-13	⊕	NTS	2026年度 AJシリーズ 寸法図
CHKD. I.So	2026-02-16			TOCHIGI DWG. No.
APPD. I.So	2026-02-16			3YAA NN0031022





310231003NN

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ
 室外ユニット 寸法図



適用機種
 RAC-AJ2226S






- 注記
 1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ←→ 印の間隔をあけられ、
 2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Oguri	2026-02-05	⊕	NTS	2026年度 AJシリーズ 寸法図	
CHKD. I.So	2026-02-05			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2026 0205
APPD. I.So	2026-02-05			3YAA NN0031023	

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機	室外機
RAS-AJ2226S	RAC-AJ2226S
RAS-AJ2226SE	RAC-AJ2226SE
RAS-AJ2226SJ	RAC-AJ2226SJ
RAS-AJ2526S	RAC-AJ2526S
RAS-AJ2526SE	RAC-AJ2526SE
RAS-AJ2526SJ	RAC-AJ2526SJ
RAS-AJ2826S	RAC-AJ2826S
RAS-AJ2826SE	RAC-AJ2826SE
RAS-AJ2826SJ	RAC-AJ2826SJ
RAS-AJ3626S	RAC-AJ3626S
RAS-AJ3626SE	RAC-AJ3626SE
RAS-AJ3626SJ	RAC-AJ3626SJ



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを
差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*4}RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板のCN20に別売の^{*5}ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・白くまくんアプリ/HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{*6}無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。



* 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
 ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※5 ワイヤードリモコン：SP-WD2
 ※6 無線LAN接続アダプター：SP-WL4

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. M.Kurosaki	2026-01-26	⊕	NTS	2026年度 AJシリーズ 回路図・配線図
CHKD. M.Okabe	2026-01-27			
APPD. H.Hashimoto	2026-01-28			

BOSCH

TOCHIGI DWG. No.

3YDA NN0031024

REGD. REGD. 2026 0128