
















室内機





注 記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。(配管長が8mを超える時は、
10g/㎡の冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側φ1.6×2、またはφ2.0×2の
単線Fケーブルを使用します。



仕 様 表


項 目				形 式	
				室 内 機	室 外 機
				RAS-C22JX	RAC-228JX
電 源 (50/60Hz)				単相100V	
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—	700
	熱交換器フィン形状			アコーディオン	コルゲート
	冷媒制御装置			—	キャピラリ
	冷媒切換装置			—	四方弁
	冷媒	種 類		フロン22	
		封入量 (g)		540 (ページ分20g含む)	
	過負荷保護装置			自動復帰形	
配 管	配管接続方式		フレア		
	パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35		
		太 径	9.52		
	配管セ ッ ト		P-24VK2, P-28VK2		
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20	20
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	360・480	1320・1290
			弱 風	320・410	—
			微 風	280・340	—
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	9.1		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータOFF	12.1	
	消費電力 (W)	冷 房	820 (320~1100)		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータOFF	1090 (280~1300)	
	力 率 (%)	冷 房	90		
		暖 房	ヒータ ON	—	
			ヒータOFF	90	
	始動電流 (A)	冷 房	9.1		
暖 房		12.1			
接続ケーブルの本数			4		
電源プラグ	容量 (V-A)		125V-15A		
	形 状		㊦	—	
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9~2.5)	
	除湿能力 (ℓ/h)			1.2	
	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—		
		ヒータOFF	3.2 (0.9~3.9)		
		低 温	2.8		
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—	
機 能	暖 房 の め や す			7~9畳 (12~15m²)	
	据 付 方 式			背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4	
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー	
風 速 切 換			自動・強風・弱風・微風		
キャビネット (色, マンセルNo)				—	—
外形寸法 (mm)	高	さ		248	530
	幅		744	665+80	
	奥	行	168+5	247+38	
製 品 質 量 (kg)				5.5	24
騒 音 (dB) 冷房・暖房	強 風		36・40		44・44
	弱 風		32・36		—
	微 風		28・32		—
ドレン接続口 (外径φmm)				φ16	
付 属 品				壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m) 左/右				0.9/1.6	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。


電線 中位100V			備考		投影法 		尺度 NTS				
入庫 		製図 ナカオ		98.02.04		名称		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA75735	
審査 ナカオ		98.02.04		RAS-C22JX:RAC-228JX		構造：寸法図					
承認 ナカオ		98.02.05									

3YDA75736


回路図



配線図 RAS-C22JX



配線図 RAC-228JX



		備考		投影法 		尺度 NTS			
入庫 	製図 チカオ	98.02.04	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				板木図番 3YDA75736	
	審査 チカオ	98.02.04	RAS-C22JX:RAC-228JX						
	承認 チバ	98.02.05	回路図：配線図						