






仕 様 表							
項 目		形 式		室 内 機		室 外 機	
				RAS-C28HX		RAC-28HX	
電 源 (50/60Hz)				単相 100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット		波形		
	冷 媒 制 御 装 置		—		キャピラリチューブ		
	冷 媒 切 換 装 置		—		四方弁		
	冷 媒	種 類	フロン22				
	封 入 量 (g)		670 (エアページ分50g含む)				
過 負 荷 保 護 装 置	配 管 接 続 方 式		フレア				
	配 管	パイプ径 細 径 (外径φmm)	φ6.35				
		太 径	φ9.52				
送 風 装 置	配 管 セ ッ ト		P-24VK2, 28VK2				
	ファンモータ出力 (W)		20		20		
	ファン	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
電 気 特 性	(冷房・暖房)	風 量	400・520		1300		
		(m³/h)	強 風	310・390		—	
			弱 風	240・260		—	
	運 転 電 流 (A)	冷 房	ヒータ ON	11.5			
			ヒータ OFF	—			
			消費電力 (W)	暖 房	1,035 (190~1,195)		
力 率 (%)	冷 房	ヒータ ON	—				
		ヒータ OFF	1,250 (175~1,435)				
		始 動 電 流 (A)	暖 房	90			
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	電 源 プ ラ グ	ヒータ ON	—				
		ヒータ OFF	90				
		容量 (V-A)	11.5				
冷 房 特 性	電 気 ヒ ー タ ー (W)	始 動 電 流 (A)	13.9				
		接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	4				
		電 源 プ ラ グ 形 状	⑩				
暖 房 特 性	電 気 ヒ ー タ ー (W)	冷 房 能 力 (kW)	2.8 (0.9~3.2)				
		除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.6				
		冷 房 の め や す	8~12畳 (13~19m²)				
機 能	電 気 ヒ ー タ ー (W)	暖 房 能 力 (kW)	—				
		ヒータ ON	4.0 (0.9~4.6)				
		ヒータ OFF	3.3				
外 形 寸 法 (mm)	奥 行	電 気 ヒ ー タ ー (W)	—				
		暖 房 の め や す	9~11畳 (15~18m²)				
		据 付 方 式	背面引掛				
製 品 質 量 (kg)	風 速 切 換	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1T1				
		表 示 ラ ン プ	除湿, 運転, タイマー				
		風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風				
キャビネット (色, マンセルNo)				ライトグレー (*ZNN3X)	TページNo5Y7/2		
騒 音 (dB)	(冷房・暖房)	高 さ	265		570		
		幅	798		700+53		
		奥 行	168+10		210+35		
ドレン接続口 (外径φmm)	付 属 品	製 品 質 量 (kg)	6.5		29		
		騒 音 (dB)	強 風		38・41		
		騒 音 (dB)	弱 風		32・35		
電 源 コード長さ (m)	左/右	騒 音 (dB)	微 風		28・30		
		ドレン接続口 (外径φmm)	16				
		付 属 品	壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)				0.4/1.1	—		


- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 以下は 6 2 0 g、5 m を超え 7 m 以下の時は 6 4 0 g、7 m を超え 8 m 以下の時は 6 7 0 g 封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

		備考		投影法 		尺度 NTS	
入庫 	製図 ナカオ	96.10.24	名称 RAS-C28HX:RAC-28HX	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桧木図番 3YAA73260	
	審査 ナカオ	96.10.24	構造：寸法図				
	承認 三ツツミ	96.10.24					

3YDA73261




配線図 RAS-C28HX



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。



			備考		投影法 		尺度		
入庫 			製図 ナカオ	96.10.24	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YDA73261	
			審査 イノウエ	96.10.27	RAS-C28HX: RAC-28HX				
			承認 三ツツマ	96.10.27	回路図: 配線図				