



A


室内機





上面吸込口



室内機サービススペース




ワイヤレスリモコン





注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ①
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m





7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。




電源 単相1

D



〔ユニットを引っ掛けるために
必要な寸法です。〕




E

F

仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-G28T		RAC-G28T	
電 源 (50/60Hz)					単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		電動膨張弁 四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
		封 入 量 (g)		870				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア				
		パイプ径	細 径	6.35				
			太 径	9.52				
		配 管 セ ッ ト		HP-2340F, HP-2370F				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	600 ・ 620		1,860 ・ 1,740		
			弱 風	510 ・ 560		—		
			微 風	450 ・ 500		—		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	6.6					
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	7.9 (最大 15.0)				
	消費電力 (W)	冷 房	590 (155~1,195)					
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	710 (115~1,180)				
	力 率 (%)	冷 房	90					
		暖 房	ヒータ ON	—				
	ヒータ OFF		90					
	始 動 電 流 (A)		冷 房	6.6				
		暖 房	7.9					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数					4			
電 源 プ ラ グ			容 量 (V-A)		125V-15A			
			形 状		㊦		—	
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.9~3.3)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.6				
	冷 房 の め や す			8~12畳 (13~19m ²)				
暖房 特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—					
		ヒータ OFF	3.6 (0.9~4.8)					
		低 温	3.5					
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—				
	暖 房 の め や す			8~10畳 (13~16m ²)				
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1					
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー					
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
色 調 (近似マンセルNO.)					ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)		高 さ		280		548		
		幅		780		750+91		
		奥 行		210		288+47		
製 品 質 量 (kg)					9.5		32	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46 ・ 47		46 ・ 47			
	弱 風		37 ・ 38		—			
	微 風		33 ・ 35		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)					16			
付 属 品					壁掛据付部品一式			
電 源 コー ド 長 さ (m)			左 / 右	0.4 / 1.1		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名		年 月 日		投影法	尺度	名称	RAS-G28T:RAC-G28T 構造:寸法図
製図	Y. Ohta	2005-01-12		NTS			
審査				Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桁木図番	
	N. Takahashi	2005-01-12					
承認	N. Takahashi	2005-01-12			3.YAAA7075		

「2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006」

A

B

C

D

E

F

