




仕 様 表				
項 目		形 式	室 内 機	室 外 機
			RAS-N25HX	RAC-25HX
電 源		(50/60Hz)	単相100V	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—	800
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット	波形
	冷 媒 制 御 装 置		—	キャピラリチューブ
	冷 媒 切 換 装 置		—	四方弁
	冷 媒	種 類	フロン22	
	封入量	(g)	670 (エアページ分50g含む)	
過 負 荷 保 護 装 置	配 管 接 続 方 式		フレア	
	配 管	パイプ径 細 径 (外径φmm)	φ6.35	
		太 径	φ9.52	
配 管 セ ッ ト		P-24VK2, 28VK2		
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン
		風 量 強 風	380・520	1250
		(m³/h)	弱 風	310・390
		微 風	240・260	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	8.8	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	11.0
	消 費 電 力 (W)	冷 房	790 (190~1,080)	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	990 (175~1,125)
	力 率 (%)	冷 房	90	
		暖 房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	90
	始 動 電 流 (A)	冷 房	8.8	
	暖 房	11.0		
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4		
冷 房 特 性	電 源 プ ラ グ		容量 (V-A)	125V-15A
	形 状		㊶	—
	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.9~2.8)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4	
暖 房 特 性	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m²)	
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	3.6 (0.9~4.3)	
		低 温	3.1	
電 気 ヒ ー タ ー (W)		—		
機 能	暖 房 の め や す		8~10畳 (13~16m²)	
	据 付 方 式	背面引掛	—	
	主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1T1		
	表 示 ラ ン プ	除湿, 運転, タイマー		
風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風		
キャビネット (色, マンセルNo)			ライトグレー (*ZNN3X)	TページNo5Y7/2
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		265	570
	幅		798	700+53
	奥 行		168+10	210+35
製 品 質 量 (kg)		6.5	29	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		37・40	44・44
	弱 風		32・35	—
	微 風		28・30	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16	
付 属 品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)		左/右	0.9/1.6	—

- 再封入時は冷媒量を接続配管 5 m 以下は 6 2 0 g、5 m を超え 7 m 以下の時は 6 4 0 g、7 m を超え 8 m 以下の時は 6 7 0 g 封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

			投影法 		尺度 NTS	
入庫 	製図 ナカオ	96.10.05	名称 RAS-N25HX:RAC-25HX 構造:寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	桧木図番 3YAA73205	

