










3YAA76149


室内機




Pから見る（下引配管位置）




※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。



室 外 機




サービススペース




注 記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。(配管長が8mを超える時は、
15g/㎡の冷媒追加充填が必要です。)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2、またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕 様 表


項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-R25JX	RAC-258JX	
電 源 (50/60Hz)			単相100V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—		700	
	熱交換器フィン形状		アコーディオン		コルゲート	
	冷媒制御装置		—		キャピラリ	
	冷媒切換装置		—		四方弁	
	冷媒	種類	フロン22			
	封入量 (g)		560 (ページ分20g含む)			
	過負荷保護装置		自動復帰形			
配管	配管接続方式		フレア			
	パイプ径 (外径φmm)	細径	6.35			
		太径	9.52			
	配管セット		P-24VK2, P-28VK2			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	410・480		1320・1290
			弱 風	320・410		—
			微 風	280・340		—
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	11.2			
		暖 房	ヒータON	—		
			ヒータOFF	13.1		
	消費電力 (W)	冷 房	1010 (320~1150)			
		暖 房	ヒータON	—		
			ヒータOFF	1180 (280~1350)		
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	ヒータON	—		
			ヒータOFF	90		
	始動電流 (A)	冷 房	11.2			
暖 房		13.1				
接続ケーブルの本数		4				
電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A				
	形 状	㊹	—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.9~2.8)			
	除湿能力 (ℓ/h)		1.4			
	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—			
		ヒータOFF	3.4 (0.9~4.0)			
		低 温	2.9			
	電気ヒーター (W)		—			
機 能	暖 房 の め や す		7~9畳 (12~15m²)			
	据 付 方 式		背面引掛			
	主 操 作 ス イ ッ チ		ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4			
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー			
風 速 切 換			自動・強風・弱風・微風			
キャビネット (色, マンセルNo)			—			
外形寸法(mm)	高	さ	248		530	
	幅		744		665+80	
	奥	行	168+5		247+38	
製 品 質 量 (kg)			5.5		24	
騒音 (dB)	強	風	37・41		45・45	
	弱	風	32・36		—	
	微	風	28・32		—	
ドレン接続口 (外径φmm)			φ16			
付 属 品			壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)			左/右	0.9/1.6	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります.


	備考				投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 ナカオ	98.04.24	名称		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3YAA7614
	審査 ナカオ	98.04.24	RAS-R25JX: RAC-258JX				
	承認 タカハシ	98.04.24	構造: 寸法図				

3YDA76150


回路図



配線図 RAS-R25JX



配線図 RAC-258JX



	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 98.5.8	製図 ナカオ	98.04.24	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番	
審査 ナカオ	98.04.24	RAS-R25JX:RAC-258JX			3YDA76150	
承認 タカハシ	98.04.24	回路図: 配線図				