












BB0010788

室内機



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ





7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。




仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-S22X		RAC-S22X	
電 源 (50/60Hz)					単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			細幅スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
	封 入 量 (g)			1,190 g				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
	パイプ径	細 径	φ6.35					
	(外径φmm)	太 径	φ9.52					
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量	強 風	570 ・ 600		1,590・1,530		
		(m ³ /h)	弱 風	500 ・ 540		—		
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		3.9				
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	4.3				
	消 費 電 力 (W)	冷 房		360 (70 ~ 880)				
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	395 (65 ~ 1,490)				
	力 率 (%)	冷 房		92				
		暖 房	ヒータ ON	—				
			ヒータ OFF	92				
	始 動 電 流 (A)	冷 房		3.9				
暖 房		4.3						
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数				3				
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)		125V-15A					
	形 状		⑩		—			
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.5~3.3)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.2				
	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m ²)				
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)		ヒータON	—				
			ヒータOFF	2.5 (0.5~6.1)				
			低 温	4.4				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—				
機 能	暖 房 の め や す			6~7畳 (9~11m ²)				
	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-3R4				
	表 示 ラ ン プ			運転、タイマー、みはり、 クリーン、ミスト・空清				
風 速 切 換			自動、強風、弱風、微風、静					
色調 (近似マンセルNO.)					ピュアホワイト(N9.5) シャインベージュ(10YR7/2)		Tベージュ(5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		295		570			
			798		750 (+86)			
			233		288 (+56)			
製 品 質 量 (kg)			11.5		36			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		45 ・ 45		43 ・ 44			
	弱 風		34 ・ 35		—			
	微 風		28 ・ 30		—			
	静		21 ・ 22		—			
ドレン接続口 (外径φmm)					16			
付 属 品					壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)			左/右	0.6/1.3		—		


- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Tokita	2007-12-06		NTS	RAS-S22X:RAC-S22X 構造・寸法図
CHKD.	T. Imoto	2007-12-06		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	N. Miyazaki	2007-12-08		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA BB0010788	
				REGD. REGD 2007 1208	




BB0010867


回路図



配線図 RAC-S22X



配線図 RAS-S22X



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Tokita	2007-12-06		NTS	RAS-S22X: RAC-S22X 回路図・配線図
CHKD, T. Imoto	2007-12-06			
APPD, N. Miyazaki	2007-12-08			

Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2007 1208
3YDA BB0010867		