

6611200NN

日立ルームエアコン 壁掛VJシリーズ 仕様表

RAS-VJ3626S/RAC-VJ3626S

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-VJ3626S		RAC-VJ3626S	
電 源 (50/60Hz)				単相100V			
冷房	定 格	能力	kW	3.6 (0.3 ~ 3.7)			
		消費電力	W	1,390 (205 ~ 1,400)			
		運転電流	A	14.8			
		力率	%	94			
暖房	定 格	能力	kW	4.2 (0.2 ~ 4.7)			
		消費電力	W	1,160 (165 ~ 1,485)			
		運転電流	A	12.6 (最大 15.0)			
		力率	%	92			
	低温	能力	kW	3.8			
		消費電力	W	1,480			
始動電流			A	14.8			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		4.9 (Ⅲ)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		950	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
封入量		g	570				
ファ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	760・820		1,860・1,740	
		強 風	m ³ /h	540・570		—	
		弱 風	m ³ /h	450・450		—	
		微 風	m ³ /h	280・330		—	
		静	m ³ /h	240・270		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	64・65		60・61		
	強 風	dB	56・56		—		
	弱 風	dB	51・50		—		
	微 風	dB	44・44		—		
静			dB	41・41		—	
操作スイッチ 形名				ワイヤレスリモコン RAR-BH1			
電源プラグ	容 量			125V-15A			
	形 状			㊦		—	
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	20			
	最大高低差		m	10			
	冷媒追加充填量		g	チャージレス			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9.3)		Tベージュ (5Y7/2)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	248×798×340		570×750 (+60) ×288 (+56)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×32×41		86×38×61	
質 量 (製品・荷造)			kg	10.5・13.0		24.5・27.0	

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。






(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	H.Onodera	2026-03-03		NTS	2026年度 VJシリーズ 仕様表	
CHKD.	I.So	2026-03-04				REGD. 2026 0304
APPD.	I.So	2026-03-04				

9811Σ00NN

日立ルームエアコン 壁掛VJシリーズ 室内ユニット 寸法図




【参考】接続ケーブル必要長さの目安




室内機配管位置	接続ケーブル必要長さ (被覆むき出し部寸法も含む)
右後直引き	220mm以上
左後直引き	960mm以上

* 据付状況により、必要長さは変動します。




注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊹
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。









適用機種

RAS-VJ2226S
RAS-VJ2226SE
RAS-VJ2226SJ
RAS-VJ2526S
RAS-VJ2526SE
RAS-VJ2526SJ
RAS-VJ2826S
RAS-VJ2826SE
RAS-VJ2826SJ
RAS-VJ3626S
RAS-VJ3626SE
RAS-VJ3626SJ

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. H.Onodera	2026-03-03	⊕	NTS	2026年度 VJシリーズ 寸法図	
CHKD. I.So	2026-03-04			TOCHIGI DWG. No.	
APPD. I.So	2026-03-04			3YAA NN0031186	

2611500NN

日立ルームエアコン 壁掛VJシリーズ
室外ユニット 寸法図



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

適用機種
RAC-VJ2526S
RAC-VJ2526SE
RAC-VJ2526SJ
RAC-VJ2826S
RAC-VJ2826SE
RAC-VJ2826SJ
RAC-VJ3626S
RAC-VJ3626SE
RAC-VJ3626SJ


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Oguri	2026-03-04	⊕	NTS	2026年度 VJシリーズ 寸法図	
CHKD. I.So	2026-03-04			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2026 0304
APPD. I.So	2026-03-04			3YAA NN0031192	

Σ6↓↓Σ00NN

日立ルームエアコン 壁掛VJシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図


室内機	室外機
RAS-VJ2526S	RAC-VJ2526S
RAS-VJ2526SE	RAC-VJ2526SE
RAS-VJ2526SJ	RAC-VJ2526SJ
RAS-VJ2826S	RAC-VJ2826S
RAS-VJ2826SE	RAC-VJ2826SE
RAS-VJ2826SJ	RAC-VJ2826SJ
RAS-VJ3626S	RAC-VJ3626S
RAS-VJ3626SE	RAC-VJ3626SE
RAS-VJ3626SJ	RAC-VJ3626SJ

室外機配線図




※ 部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

室内機配線図



制御回路



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを
差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の*3カードキー接続コードを
差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、
CN7に別売の*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Kurosaki	2026-01-26	⊕	NTS	2026年度 VJシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. M.Okabe	2026-01-27			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2026 0128
APPD. H.Hashimoto	2026-01-28			3YDA NN0031193	