

7971500NN

日立ルームエアコン 壁掛YFシリーズ 仕様表  
RAS-YF2826S/RAC-YF2826S

ユニット		室内ユニット		室外ユニット	
タイプ		壁掛型セパレート			
型式		RAS-YF2826S		RAC-YF2826S	
電源 (50/60Hz)		単相100V			
冷房	定格	能力	kW	2.8 (0.4 ~ 4.1)	
		消費電力	W	560 (115 ~ 1,210)	
		運転電流	A	6.4	
		力率	%	88	
暖房	定格	能力	kW	3.6 (0.3 ~ 6.8)	
		消費電力	W	680 (110 ~ 1,995)	
		運転電流	A	7.6 (最大 20.0)	
		力率	%	89	
	低温	能力	kW	5.4	
	消費電力	W	1,925		
始動電流		A	7.6		
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013(区分)		6.7 (I)	
冷凍装置	圧縮機出力		W	-	
	熱交換器フィン形状		片起し2本スリット		コルゲートフィン
	冷媒	種類	フロン R32		
封入量		g	1,080		
ファン	風量 (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン
		急速	m³/h	900 · 1,200	2,400 · 1,800
		強風	m³/h	680 · 730	-
		弱風	m³/h	510 · 610	-
		微風	m³/h	420 · 510	-
静	m³/h	330 · 390	-		
音響パワーレベル (冷房・暖房)	運転音	急速	dB	60 · 63	59 · 59
		強風	dB	51 · 52	-
		弱風	dB	48 · 49	-
		微風	dB	42 · 44	-
	静	dB	35 · 35	-	
操作スイッチ 形名		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-BR2			
電源プラグ	容量	125V 20A			
	形状	㊦		-	
電源コード長さ (左/右)		m	(左) 0.6 / (右) 1.3		-
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0		
	芯数	芯	3		
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)	mm	6.35		
	ガス側 (φ)	mm	9.52		
	最大配管長	m	20		
	最大高低差	m	10		
冷媒追加充填量		g	-		
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16		
外装色 (近似マンセルNo.)		スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	295×798×385	629×799(+97)×299(+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	86×36×47	93×40×67	
質量 (製品・荷造)		kg	15.5 · 19.0	31.0 · 33.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の ( ) 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中 ( ) 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。






SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. A.Chikazawa	2026-03-03		NTS	2026年度 YF シリーズ 仕様表	
CHKD. S.Nakamura	2026-03-03			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2026 0303
APPD. K.Hosokawa	2026-03-03			4YAA NN0031462	




1 2 3 4 5 6 7 8

9971500NN


日立ルームエアコン壁掛YFシリーズ  
室外ユニット寸法図



ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。



適用機種  
RAC-YF2226S  
RAC-YF2826S





注記  
1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の ←→ 印の箇隔をあけ、3面以上開放できる所に据え付けてください。ただし、2面しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は、右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. A.Chikazawa	2026-03-03		NTS	2026年度YFシリーズ寸法図	
CHKD. S.Nakamura	2026-03-03			TOCHIGI DWG. No.	
APPD. K.Hosokawa	2026-03-03			3YAA NN0031460	




室内機 RAS-YF2226S RAS-YF2826S  
室外機 RAC-YF2226S RAC-YF2826S

1971500NN



・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板のCN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。

※1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)  
※2 標準アダプター：HA-S100TSA



※部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. H.Umezawa	2026-02-27	①	NTS	2026年度 YFシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. M.Okabe	2026-03-02			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0031461	REGD. REGD. 2026 0302
T.Isoda	2026-03-02				
APPD. T.Aoki	2026-03-02				