



日立ルームエアコン 壁掛ZJシリーズ 仕様表					
RAS-ZJ2826S/RAC-ZJ2826S					
ユニット					
室内ユニット					
室外ユニット					
タイプ					
壁掛型セパレート					
型式					
RAS-ZJ2826S					
RAC-ZJ2826S					
電源 (50/60Hz)					
単相100V					
冷房	定格	能力	kW	2.8 (0.4 ~ 4.1)	
		消費電力	W	560 (115 ~ 1,210)	
		運転電流	A	6.4	
		力率	%	88	
暖房	定格	能力	kW	3.6 (0.3 ~ 6.8)	
		消費電力	W	680 (110 ~ 1,995)	
		運転電流	A	7.6 (最大 20.0)	
		力率	%	89	
	低温	能力	kW	5.4	
		消費電力	W	1,925	
始動電流			A	7.6	
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		6.9 (I)	
冷凍装置	圧縮機出力		W	-	
	熱交換器 フィン形状		片起し2本スリット		750
	冷 媒	種 類	フロン R32		
		封入量	g	1,080	
ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	900 ・ 1,200	2,400 ・ 1,800
		強 風	m³/h	680 ・ 730	-
		弱 風	m³/h	510 ・ 610	-
		微 風	m³/h	420 ・ 510	-
		静	m³/h	330 ・ 390	-
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	60 ・ 63	59 ・ 59	
	強 風	dB	51 ・ 52	-	
	弱 風	dB	48 ・ 49	-	
	微 風	dB	42 ・ 44	-	
	静	dB	35 ・ 35	-	
操作スイッチ 形名			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-BR1		
電源プラグ	容 量		125V 20A		
	形 状		㊦	-	
電源コード長さ (左/右)			m	(左) 0.6 / (右) 1.3	-
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0	
	芯 数		芯	3	
冷媒配管	接続方式		フレア		
	液側 (φ)		mm	6.35	
	ガス側 (φ)		mm	9.52	
	最大配管長		m	20	
	最大高低差		m	10	
	冷媒追加充填量		g	-	
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16	
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385	629×799 (+97) ×299 (+68)
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47	93×40×67
質量 (製品・荷造)			kg	15.5 ・ 19.0	31.0 ・ 33.0

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	A.Chikazawa	2026-02-19		NTS	2026 年度 ZJ シリーズ 仕様表	
CHKD.	S.Nakamura	2026-02-20			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2026 0220
APPD.	S.Tokita	2026-02-20			4YAA NN0031450	







1448 3100NN

日立ルームエアコン 壁掛ZJシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機	室外機
RAS-ZJ2226S	RAC-ZJ2226S
RAS-ZJ2526S	RAC-ZJ2526S
RAS-ZJ2826S	RAC-ZJ2826S
RAS-ZJ3626S	RAC-ZJ3626S


回路図




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。

- *1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 カードキー接続コード：部品番号（SP-CKC1）
- *4 RACアダプター：PSC-6RAD


室内機




室内機配線図




電源回路



制御回路



室外機配線図



*部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. H.Umezawa	2026-02-19	⊕	NTS	2026年度 ZJシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. M.Okabe	2026-02-19			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2026 0224
APPD. T.Aoki	2026-02-24			3YDA NN0031448	