


9571200NN

日立ルームエアコン 壁掛ZJシリーズ 仕様表									
RAS-ZJ6326D/RAC-ZJ6326D									
ユニット					室内ユニット		室外ユニット		
タイプ					壁掛型セパレート				
型式					RAS-ZJ6326D		RAC-ZJ6326D		
電源 (50/60Hz)					単相200V				
冷房	定格	能力	kW		6.3 (0.6 ~ 6.7)				
		消費電力	W		1,760 (175 ~ 3,050)				
		運転電流	A		10.1				
		力率	%		87				
暖房	定格	能力	kW		7.1 (0.6 ~ 11.3)				
		消費電力	W		1,700 (145 ~ 3,900)				
		運転電流	A		9.8 (最大 20.0)				
		力率	%		87				
	低温	能力	kW		8.5				
		消費電力	W		3,560				
始動電流			A		10.1				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)			6.1 (Ⅲ)				
冷凍装置	圧縮機出力		W		-		1,700		
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲートフィン			
	冷媒	種類		フロン R32					
封入量		g		1,550					
ファン	種類		貫流ファン			プロペラファン			
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h		1,170 ・ 1,380		3,040 ・ 2,760		
		強風	m³/h		990 ・ 1,120		-		
		弱風	m³/h		780 ・ 830		-		
		微風	m³/h		630 ・ 630		-		
		静	m³/h		420 ・ 450		-		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB		66 ・ 70		66 ・ 66			
	強風	dB		61 ・ 62		-			
	弱風	dB		56 ・ 56		-			
	微風	dB		51 ・ 52		-			
	静	dB		37 ・ 38		-			
操作スイッチ 形名				プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-BR1					
電源プラグ	容量			250V 20A					
	形状			㊦		-			
電源コード長さ (左/右)			m		(左) 0.6 / (右) 1.3		-		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm		2.0				
	芯数		芯		3				
冷媒配管	接続方式		フレア						
	液側 (φ)		mm		6.35				
	ガス側 (φ)		mm		12.7				
	最大配管長		m		20				
	最大高低差		m		10				
	冷媒追加充填量		g		-				
ドレン接続口外径 (φ)			mm		16				
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm		295×798×385		709×859 (+97) ×319 (+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm		86×36×47		99×42×75		
質量 (製品・荷造)			kg		17.0 ・ 20.0		39.0 ・ 41.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温センサーカバーの突き出し寸法を示しています。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	A.Chikazawa	2026-02-19		NTS	2026 年度 ZJ シリーズ 仕様表	
CHKD.	S.Nakamura	2026-02-20			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2026 0220
APPD.	S.Tokita	2026-02-20			4YAA NN0031456	



1 2 3 4 5 6 7 8


NN0031453

日立ルームエアコン壁掛ZJシリーズ
室外ユニット寸法図



適用機種
RAC-ZJ4026D
RAC-ZJ5626D
RAC-ZJ6326D
RAC-ZJ7126D

ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。



※吹出し側壁面高さ1.2m以下

注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. A.Chikazawa	2026-02-19		NTS	2026年度ZJシリーズ寸法図	
CHKD. S.Nakamura	2026-02-20			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2026 0220
APPD. S.Tokita	2026-02-20			3YAA NN0031453	


NN0031454

日立ルームエアコン 壁掛ZJシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図


回路図



制御回路



室内機配線図




電源回路

制御回路

電動脚張り用パルスモーター1

室外機配線図



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください (室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に接続されている遠隔モジュールの端子を外して、CN7に別売の*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください (室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *4 RACアダプター：PSC-6RAD

*部品が実装されていない場合やジャンパー線になっている場合があります。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. H.Umezawa	2026-02-19	⊕	NTS	2026年度 ZJシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. M.Okabe	2026-02-19			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2026 0224
				3YDA NN0031454	
APPD. T.Aoki	2026-02-24				