

室内機

背面図

背面から見る (配管引出寸法)

室外機

サービススペース

ワイヤレスリモコン

Pから見る (下引配管位置)

据付板

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-4020MX2	RAC-4020MX2
電圧		単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—	1000
	熱交換器フィン形状	スリット	コルゲート
	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	R410A	
	封入量 (g)	1,450	
	過負荷保護装置	自動復帰形	
配管	配管接続方式	フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)	6.35	
	太径	9.52	
	配管セット	P-24VR, P-28VR	
送風装置	ファンモータ出力 (W)	20	20
	種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)	820・960	2,100・1,800
	強風	720・860	—
	弱風	620・760	—
	微風	—	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房 4.5 暖房 ヒータ ON 6.4 ヒータ OFF 6.4	—
	消費電力 (W)	冷房 900 (90~1,460) 暖房 ヒータ ON 1,260 (90~2,380) ヒータ OFF 1,260 (90~2,380)	—
	力率 (%)	冷房 99 暖房 ヒータ ON 99 ヒータ OFF 99	—
	始動電流 (A)	冷房 4.5 暖房 6.4	—
	接続ケーブルの本数	4	
	電源プラグ	容量 (V-A) 200V-15A	—
	形状	㊦	—
冷房特性	冷房能力 (kW)	4.0 (0.9~5.1)	
	除湿能力 (ℓ/h)	2.1	
	冷房のめやす	11~17畳 (18~28m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON 6.0 (0.9~9.0) ヒータ OFF 6.5	—
	電気ヒーター (W)	—	
	暖房のめやす	13~17畳 (22~27m²)	
機能	据付方式	背面引掛	—
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2J2	—
	表示ランプ	運転モニター/タイマー/カビ見張り	—
	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
キャビネット色 (近似マンセルN.O.)		パールホワイト (5Y9/0.5) メタリックブラウン (10YR7/1)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ	298	600
	幅	990	792+95
	奥行	221+15	299+46
製品質量 (kg)		11	42
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	43・44	49・50
	弱風	40・41	—
	微風	37・38	—
	静	23・23	—
ドレン接続口 (外径φmm)		16	
付属品		壁掛据付部品一式, 空清フィルター	
電源コード長さ (m) 左 / 右		0.4 / 1.3	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

ヤスナガ

2000・10・05

NTS

RAS-4020MX2:RAC-4020MX2 構造:寸法図

審査

オソト

2000・10・06

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

オソト

2000・10・06

Tokyo Japan

3YAAA0300

2000-10-24

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

