

3YAA78865

室内機

据付板

785

798

285

46.5

6.5

7

183

193

上部吸込口

フロントパネル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

ワイヤレスリモコン

147

56

18

Pから見る(下引配管位置)

47

31

60

10

10

60

49

背面図

174

450

174

81

70

70

26

約300

約380

約350

ドレン取出し口

背面から見る(配管引出寸法)

4.5

90

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

据付板

天井面(回縁)

75

23

50以上

ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。

埋込ボルト用穴(左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右) 10.5×20

14

7.4

6.0

4.50

6.00

4.50

6.48

32.5

174

90

254.6

203.5

288

798

45

36.5

配管引出し穴中心線

本体中心線

壁穴φ6.5

ドレンホース

室外機

トツテ

空気吸込口

760

700

60

552

570

アンカーボルト用長穴(12×16)(2-φ8ボルト用)

空気吐出口

φ20ドレン穴

55

18

77

10

135

210

75

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

6. 電源コードの長さ

7. プラグの形状 ㊶

室内機受電の場合

室外機受電の場合

約900

約1600

200

300

100

100

300

100

サービススペース

245

225

8

241

30

12

35

100

500

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-C2209LX	RAC-2209LX
圧 縮 機 出 力 (W)			—	800
熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット	コルゲート
冷 媒 制 御 装 置			—	電動膨張弁
冷 媒 切 換 装 置			—	四方弁
冷 媒 種 類			フロン22	
過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形	
配 管 配 管 接 続 方 式			フレア	
配 管 配 管 接 続 方 式			パイプ径 細 径 6.35	
配 管 配 管 接 続 方 式			パイプ径 太 径 9.52	
配 管 配 管 接 続 方 式			配 管 セ ッ ト P-24VR, P-28VR	
送 風 装 置		ファンモータ出力 (W)	20	20
送 風 装 置		種 類	貫流ファン	プロペラファン
送 風 装 置		風 量 (m ³ /h)	450・690	1,250・1,250
送 風 装 置		強 風	420・580	—
送 風 装 置		弱 風	360・460	—
送 風 装 置		微 風	—	—
電 気 特 性		運転電流 (A)	冷 房 6.8	—
電 気 特 性		暖 房 ヒータ ON	—	—
電 気 特 性		暖 房 ヒータ OFF	9.2	—
電 気 特 性		消費電力 (W)	冷 房 615 (125~980)	—
電 気 特 性		暖 房 ヒータ ON	—	—
電 気 特 性		暖 房 ヒータ OFF	830 (110~1,185)	—
電 気 特 性		力 率 (%)	冷 房 90	—
電 気 特 性		暖 房 ヒータ ON	—	—
電 気 特 性		暖 房 ヒータ OFF	90	—
電 気 特 性		始 動 電 流 (A)	冷 房 6.8	—
電 気 特 性		暖 房 ヒータ ON	—	—
電 気 特 性		暖 房 ヒータ OFF	9.2	—
電 気 特 性		接 続 ケーブルの本数	4	—
電 気 特 性		電 源 プ ラ グ 容 量 (V-A)	125V-15A	—
電 気 特 性		電 源 プ ラ グ 形 状	㊶	—
冷 房 特 性		冷 房 能 力 (kW)	2.2 (0.9~2.5)	—
冷 房 特 性		除 湿 能 力 (ℓ/h)	1.2	—
冷 房 特 性		冷 房 の め や す	6~9畳 (10~15m ²)	—
暖 房 特 性		暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON 3.2 (0.9~4.3)	—
暖 房 特 性		暖 房 ヒータ OFF	—	—
暖 房 特 性		低 温	3.1	—
機 能		電 気 ヒ ー タ ー (W)	—	—
機 能		暖 房 の め や す	7~9畳 (12~15m ²)	—
機 能		据 付 方 式	背面引掛	—
機 能		主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C3	—
機 能		表 示 ラ ン プ	冷・暖房/タイマー/除湿	—
機 能		風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
機 能		キ ャ ビ ネ ッ ト 色	シャンパングレー	Tベージュ
機 能		外 形 寸 法 (mm)	高 さ 285	570
機 能		外 形 寸 法 (mm)	幅 798	700+60
機 能		外 形 寸 法 (mm)	奥 行 183+10	210+35
機 能		製 品 質 量 (kg)	8	29
機 能		騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風 36・40	44・45
機 能		騒 音 (dB) (冷房・暖房)	弱 風 34・36	—
機 能		騒 音 (dB) (冷房・暖房)	微 風 32・32	—
機 能		騒 音 (dB) (冷房・暖房)	静	23・23
機 能		ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)	16	—
機 能		付 属 品	壁掛据付部品一式	—
機 能		電 源 コード長さ (m) 左 / 右	0.9 / 1.6	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

イワフチ

2000.02.02

NTS

RAS-C2209LX:RAC-2209LX 構造:寸法図

審査

カネコ

2000.02.02

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

フジ

2000.02.03

Tokyo Japan


3YAA78865

2000-02-28


2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

3YDA78866


回路図



配線図 RAS-C2209LX



配線図 RAC-2209LX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 イワナ	2000・02・02	NTS	NTS	RAS-C2209LX:RAC-2209LX 回路図:配線図
審査 カネコ	2000・02・02	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 フジ	2000・02・03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
テスト CN6 123		HA CN7 1234		板木図番 3YDA78866
C1 C2 M1 M2		BZ プザ		再入庫 2000-02 28