




3YAA78860



室内機




ワイヤレスリモコン





Pから見る (下引配管位置)




背面から見る (配管引出寸法)



室外機



トッテ




注 記


1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ

7. プラグの形状 ㊦

室内機受電の場合



室外機受電の場合



仕様表


項 目		形 式	室 内 機		室 外 機		
			RAS-C2509LX		RAC-2509LX		
電 源 (50/60Hz)			単相100V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—		800		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット		コルゲート		
	冷 媒 制 御 装 置		—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置		—		四方弁		
	冷 媒	種 類	フロン22				
		封 入 量 (g)	690				
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形				
	配 管	配 管 接 続 方 式	フレア				
パイプ径			細 径	6.35			
(外径φmm)			太 径	9.52			
配 管 セ ッ ト		P-24VR, P-28VR					
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)		20		20		
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	450・690		1,250・1,250	
			弱 風	420・580		—	
			微 風	360・460		—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	8.3				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	9.8			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	750 (155~1,080)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	885 (115~1,150)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	8.3				
		暖 房	9.8				
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4					
電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	125V-15A					
		形 状	㊦ —				
	冷 房 能 力 (kW)	2.5 (0.9~2.8)					
冷 房 特 性	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4				
	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m ²)				
	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—				
		ヒータ OFF	3.6 (0.9~4.6)				
		低 温	3.3				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—				
	暖 房 の め や す		8~10畳 (13~16m ²)				
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C3				
	表 示 ラ ン プ		冷・暖房/タイマー/除湿				
風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
キ ャ ビ ネ ッ ト 色			シャンパングレー		Tベージュ		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	285		570			
		幅		798			
		奥 行		183+10			
製 品 質 量 (kg)		8		29			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	36・41		44・45			
	弱 風	32・35		—			
	微 風	28・30		—			
	静	23・23		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16				
付 属 品			壁掛据付部品一式				
電 源 コード 長 さ (m)			左 / 右		0.9 / 1.6 —		

●本仕様は予告なく変更することがあります。


署 名	年 月 日	投影法	尺 度	名 称
製 図	イワフチ	2000・02・02	NTS	RAS-C2509LX:RAC-2509LX 構造:寸法図
審 査	カネコ	2000・02・02	Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番
承 認	フジ	2000・02・03	Tokyo Japan	再入庫
				3YAA78860
				28

3YDA78861


回路図



配線図 RAS-C2509LX



配線図 RAC-2509LX



室内機

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 イワナ	2000・02・02	NTS	NTS	RAS-C2509LX:RAC-2509LX 回路図:配線図
審査 カネコ	2000・02・02	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番
承認 フジ	2000・02・03	3YDA78861		再入庫