




品番	品名	材質	備考	員数
1	ヨコカン	MSM-HC-MO 90 t2.0	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo.2.5Y8.5/1 (アイボリー)	1
2	タテカン	MSM-HC-MO 90 t1.6	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo.2.5Y8.5/1 (アイボリー)	2
3	アーム	MSM-HC-MO 90 t1.6	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo.2.5Y8.5/1 (アイボリー)	2
4	調整足	・SWCH ・サントプレーンHS=55°±5°	・デイスゴ (垂鉛下地耐熱型) (グレー) ・黒色	2
5	ゼツエンワッシャ	サントプレーン HS=67°±5°	黒色	4
6	⑥六角ボルト (M8-15)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	2
7	⑦六角セムスボルト (M8-65)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	2
8	⑧六角セムスボルト (M8-37)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	4
9	⑨皿型座金ナット (M8 φ18)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	2
10	⑩皿型座金ナット (M8 φ22)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	4
11	⑪六角コーチボルト (φ9-75)	SWRM	ジオメット720 2C-2B トップコート処理 (壁面固定時に使用)	3
12	⑫ワッシャ (φ10-30-t1.5)	SUS304	(壁面固定時に使用)	3

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		CAD
DWN.	K.Yahagi	2019-01-25		NTS	SP-KO-16 外形寸法図		
CHKD.	K.Kezuka	2019-01-25			TOCHIGI DWG. No.		
					Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
APPD.	K.Kezuka	2019-01-25			3YAA NN0012877		
					REGD. 2019 0125		