



7763100NN

注記

1.最大耐荷重は80kg×2以内です。
2.水切勾配θ1は、水平～2.8/10(0°～16°)
直角勾配θ2は、水平～1.2/10(0°～7°)で調整可能です。

品番	品 名	材 質	備 考	員数
1	フレーム組	MSM-HC-MO 90 t1.4 t1.6	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo.2.5Y8.5/1(アイボリー)	2
2	ベース	MSM-HC-MO 90 t1.2	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo.2.5Y8.5/1(アイボリー)	4
3	キャク(L)	MSM-HC-MO 90 t2.0	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo.2.5Y8.5/1(アイボリー)	2
4	キャク(R)	MSM-HC-MO 90 t2.0	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo.2.5Y8.5/1(アイボリー)	2
5	アシ	MSM-HC-MO 90 t1.6	ポリエステル粉体塗装 マンセルNo.2.5Y8.5/1(アイボリー)	4
6	トメカナグ	SUS304-CSP 3/4H t0.8		4
7	引留ステー	SUS304 2B t0.6		2
8	ゼツエンナット	・SWCH ・PE(高圧)	・黒色 ・ディスゴ(亜鉛下地耐熱型)(グレー)	8
9	アシカバー	PE(低密度)	マンセルNo.N7(グレー)	4
10	⓪六角セムスボルト (M8-25)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	8
11	⓪六角セムスボルト (M8-20)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	18
12	六角コーチボルト (ø6-50)	SWRM	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	2
13	ワッシャ (ø6-13-t1.0)	SUS304		2
14	トラス縦角ボルト (M8-16)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	4
15	皿型座金ナット (M8 ø18)	SWCH	ジオメット720 2C-2B トップコート処理	6



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S.Iijima	2019-05-11		NTS	SP-TW-12 外形寸法図	
CHKD.	K.Kezuka	2019-05-11	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			
APPD.	K.Kezuka	2019-05-11	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0013977			