








室 外 機




- 注記
1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
 2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 3. 配管は長さ12m以内です。
 4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
 5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2
またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
 6. 電源コードの長さ



項 目			形 式		室 内 機		室 外 機		
					RAS-V2509KX		RAC-2509KX		
電 源 (50/60Hz)			単相100V						
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		-		800				
	熱交換器フィン形状		スリット		コルゲート				
	冷媒制御装置		-		電動膨張弁				
	冷媒切換装置		-		四方弁				
	冷媒種類		フロン22						
	封入量 (g)		690 g						
	過負荷保護装置		自動復帰形						
配管	配管接続方式		フレア						
	パイプ径 (外径φmm)	細径	φ6.35						
		太径	φ9.52						
		配管セット		P-24VK2, P-28VK2					
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20		20				
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン				
		風量 (m³/h)	強風	450・690		1,250・1,250			
			弱風	420・580		-			
電気特性	運転電流 (A)	冷房	8.4						
			暖房	ヒータON	-				
		ヒータOFF	9.8						
	消費電力 (W)	冷房	760 (155~1080)						
			暖房	ヒータON	-				
		ヒータOFF	885 (155~1095)						
	力率 (%)	冷房	90						
			暖房	ヒータON	-				
		ヒータOFF	90						
	始動電流 (A)	冷房	8.4						
		暖房	9.8						
	接続ケーブルの本数	4							
		電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A					
形状	㊦		-						
冷房特性	冷房能力 (kW)		2.5 (0.9~2.8)						
	除湿能力 (ℓ/h)		1.4						
	冷房のめやす		7~10畳 (11~17m²)						
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	-						
		ヒータOFF	3.6 (0.9~4.6)						
		低温	3.3						
	電気ヒーター (W)		-						
機能	暖房のめやす		8~10畳 (13~16m²)						
	据付方式		背面引掛		-				
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2C3						
	表示ランプ		フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー						
風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静								
	キャビネット色		ホワイト		Tベージュ				
外形寸法 (mm)	高さ		285		570				
	幅		798		700+60				
	奥行		183+10		210+35				
製品質量 (kg)			8		29				
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	風	36・40		44・44				
		風	32・35		-				
		風	28・30		-				
	静		23・23		-				
ドレン接続口 (外径φmm)			16						
付属品			壁掛据付部品一式						
電源コード長さ (m)			左/右		0.9/1.6		-		

● 本仕様は予告なく変更することがあります。



尺度	NTS
----	-----

liances, Inc.
Japan

枋木凶番

3YAA77400

