












室内機









ワイヤレスリモコン



背面から見る
(配管引出寸法)




室 外 機




注 記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状  (n)
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側が $\phi 2.0 \times 2$ 、
制御側が $\phi 1.6 \times 2$ または $\phi 2.0 \times 2$ の
単線Fケーブルを使用します。



仕 様 表

項 目			形 式	室 内 機		室 外 機	
				RAS-V40KLX2		RAC-V40KLX2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—		1200	
	熱交換器フィン形状			スリット		スリット+コルゲート	
	冷媒制御装置			—		電動膨張弁	
	冷媒切換装置			—		四方弁	
	冷媒	種 類		フロン22			
		封入量 (g)		1330 (ページ分20g含む)			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
	配管	配管接続方式		フレア			
パイプ径 細径 (外径φmm)		太 径	6.35				
			12.7				
		配管セット		P-45VK2, P-410VK2			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20		20	
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m³/h)	強 風	630・780		1620・1680	
			弱 風	470・620		—	
			微 風	410・500		—	
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	6.8				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータOFF	9.2			
	消費電力 (W)	冷 房	1340 (105~1700)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータOFF	1815 (90~2270)			
	力 率 (%)	冷 房	99				
		暖 房	ヒータ ON	—			
	ヒータOFF		99				
	性	始動電流 (A)	冷 房	6.8			
暖 房			9.2				
接続ケーブルの本数			4				
電源プラグ		容量 (V-A)	250V-15A				
	形 状	㊤		—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			4.0 (0.9~4.5)			
	除湿能力 (ℓ/h)			2.1			
	冷 房 の め や す			11~17畳 (18~28m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—				
		ヒータOFF	6.0 (0.9~7.5)				
		低 温	5.4				
	電気ヒーター (W)			—			
機 能	暖 房 の め や す			13~17畳 (22~27m²)			
	据 付 方 式			背面引掛		—	
	主 操 作 ス イ ッ チ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1X1			
	表 示 ラ ン プ			除湿・運転・パワフル・タイマー			
風 速 切 換			自動・強風・弱風・微風				
キャビネット (色, マンセルNo)				—		—	
外形寸法 (mm)	高 さ		285		625		
	幅		788		685+11		
	奥 行		183+10		254+55		
製 品 質 量 (kg)				8.5		32	
騒 音 (dB)	強	風	44・44		48・49		
	弱	風	34・35		—		
	微	風	28・30		—		
ドレン接続口 (外径φmm)				φ16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

	備考				投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 イワヅチ	99.10.16	名称				
	審査 カネコ	99.10.18	RAS-V40KLX2: RAC-V40KLX2	Hitachi Appliances, Inc.			栃木図番
	承認 フジ	99.10.19	構造: 寸法図	Tokyo Japan			3YAA78442

3YDA78446

A

B


C

D


E

F


回路図





配線図 RAS-V40KLX2



配線図 RAC-V40KLX2



	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫 	製図 イワフチ	99.10.19	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番 3YDA78446
	審査 カネコ	99.10.19	RAS-V40KLX2: RAC-V40KLX2			
	承認 フジ	99.10.19	回路図: 配線図			

1

2

3

4

5

6

7

8