

BB0025729

区分	標準仕様	耐塩害仕様	耐重塩害仕様	
熱交換器 (銅パイプ・アルミフィン)	樹脂系プレコートフィン (表面処理なし)	アクリル・ナイロン樹脂塗料 無色透明塗装 (フィンガード)	エポキシ塗料 ブルー塗装 (ストロンエース8)	
キャビネット	前板	同 左	塗装用溶融亜鉛メッキ鋼板+エポキシ樹脂塗料電着塗装 (塗膜20μm) +ポリエステル樹脂粉末塗装 (塗膜25μm以上)	
	側板			
	天板			
	吹出グリル			
ベース (ドレンパン)	塗装用溶融亜鉛メッキ鋼板+アクリル樹脂塗料電着塗装 (塗膜25μm)	同 左	塗装用溶融亜鉛メッキ鋼板+エポキシ樹脂塗料電着塗装 (塗膜20μm) +ポリエステル樹脂粉末塗装 (塗膜25μm以上)	
HP ユニ ット	キャビネット 固定ネジ	外表面用: 冷間圧造用炭素鋼線・ステンコート処理 (ジンロイ+Kコート)	同 左	
	電動機	溶融亜鉛メッキ鋼板	同 左	
	ファン	合成樹脂製	同 左	
	背面保護網	(無)	同 左	
	基板	パターン面・部品面 (表面処理なし)	アクリル樹脂塗料「タフィ」塗布 (パターン面・部品面)	同 左
	内部板金 (通風部)	溶融亜鉛メッキ鋼板	スポット部にアクリル樹脂塗料 無色透明塗装 (フィンガード)	塗装用溶融亜鉛メッキ鋼板+エポキシ樹脂塗料電着塗装 (塗膜25μm)
	配管ろう付け部	処理なし	同 左	アクリル樹脂塗料 無色透明塗装 (フィンガード)
適用機種	RHK-15X, RHK-15XJ RHK-15YJK			
貯湯 ユニ ット	キャビネット	天板	同 左	塗装用亜鉛メッキ鋼板+エポキシ樹脂塗装 (塗膜25μm) +アクリルウレタン樹脂塗装 (塗膜25μm)
		前板		
		側板 後板		
	ベース	溶融亜鉛メッキ鋼板	溶融亜鉛メッキ鋼板+エポキシ樹脂塗装 (塗膜25μm) +アクリルウレタン樹脂塗装 (塗膜25μm)	
	アシ	冷間圧延鋼板+エポキシ塗料によるカチオン電着塗装 (塗膜25μm) (塗装色: 黒)	熱間圧延鋼板+エポキシ樹脂塗装 (塗膜25μm) +アクリルウレタン樹脂塗装 (塗膜25μm)	
	ネジ	外表面用: 冷間圧造用ステンコート鋼線、または炭素鋼線 (三価クロメート処理+頭部塗装)	同 左	
	適用機種	RHK-T56X RHK-T56YK		

- ・上記以外の部品仕様は標準仕様と同じです。
- ・蒸発器の塗装の影響によって標準仕様より機器効率は低下します。
- ・仕様は製品改良の為、予告なしに変更する場合があります。

●留意事項

耐塩害 (重塩害) 仕様機を使用した場合でも、腐食、発錆に対して万全ではありませんのでユニットの設置やメンテナンスに対し、次の事項に留意願います。

- (1) 海水飛沫や潮風に直接さらされる場所への設置は避けてください。
- (2) キャビネット (外装) に付着した塩分は雨水による洗浄効果を損なわないように、屋根の下への設置や日除けなどの取り付けはしないでください。
- (3) ユニットのベース内への水の滞留は腐食を著しく促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないように水平に設置をお願いします。
- (4) 特に海岸地帯への設置品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- (5) 設置時・メンテナンス時に付いた傷は補修してください。
- (6) 機器の状態を定期的に点検してください。  
(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	M. Osodo	2011-01-18		NTS	RHK-15X, RHK-15XJ, RHK-15YJK RHK-T56X, RHK-T56YK耐塩処理仕様表
CHKD.	S. Kataqiri	2011-01-18		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0025729
APPD.	S. Kataqiri	2011-01-18			

