




複数台並列設置時の配管接続図（本図はRHK-1501CDKS×2セット接続を示しています）

1 リモコンで8システム
同時操作可能

現地調達部品

部品名	形式	メーカー
給湯停止弁	EA200-UTEレデューストボア（SUS）	株式会社キッツ
	EA200-UTFEフルボア（SUS）	
	BM-13SHN（25A）	株式会社ベン

【減圧弁セット】
（ヒートポンプユニット同梱品を使用）

【減圧弁セット】
（ヒートポンプユニット同梱品を使用）

※2
高温給湯（40A推奨）

※1
設定温度給湯（40A推奨）

注意

- ※1 設定温度給湯の給湯栓には、やけど防止のためサーモスタット付湯水混合栓をご使用ください。
風呂や洗髪用のシャワー使用の場合は、サーモスタット付湯水混合栓を施工の上、リモコンで給湯温度を高め（50℃以上）に設定して頂くことで湯温変動を少なくすることができます。
- ※2 高温給湯は厨房機器の給湯以外に使用する場合はやけど防止のため給湯経路に湯水のミキシングバルブを設定して60℃程度に湯温を調整してご使用ください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	M. Osodo	2013-03-06		N T S	2並列の配管接続システム図 (RHK-1501CDKS×2セット)			
CHKD.	S. Katagiri	2013-03-06						
APPD.	S. Katagiri	2013-03-06						
			Hitachi Global Life Solutions, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0037568		



