

3YAAA3905

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

16570450165

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55約380約70

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

176010166036

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

255.7186375502.550

ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。

50

本体中心線

壁穴φ65

80

215.570600650780

2565

細径配管

太径配管

配管引出し穴中心線

ドレンホース

室内機サービススペース

5050123(フロントパネル全開時)

50

50

123

50

50

47

6.5

6.0

9.5

47

227

230

780

280

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

フロントパネル

上面グリル

上面吸込口

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状①②
6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
・

室内機から電源を取る場合

室内機端子台A B C D

赤茶白黒

接続ケーブル

室外機端子台D C B A

赤茶白黒

室外機から電源を取る場合

室内機端子台C D

茶赤

接続ケーブル

室外機端子台D C B A

赤茶白黒

電源 単相100V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-2200RXV5	RAC-2200RXV5
電			単相100V	
冷	圧縮機出力	(W)	—	800
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
凍	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量	(g)	9408	
装	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管	配管接続方式	フレア	
置	パイプ径	細径	φ6.35	
	(外径φmm)	太径	φ9.52	
送	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力	(W)	25	40
風	ファン	種類	貫流ファン	プロペラファン
		風量		
	(冷房・暖房)	強風	510・650	1500・1500
		弱風	460・560	—
装	置	微風	400・510	—
		風速切換		
電	運転電流	冷房	4.6	
	(A)	暖房	—	
気	消費電力	冷房	415 (155~980)	
	(W)	暖房	—	
特	力率	冷房	90	
	(%)	暖房	—	
性	始動電流	冷房	4.6	
	(A)	暖房	6.1	
接	続ケーブルの本数		4	
	電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A	
冷	冷房能力	(kW)	2.2 (0.9~2.9)	
	除湿能力	(ℓ/h)	1.2	
房	冷房のめやす		6~9畳 (10~15m ²)	
	暖房能力	(kW)	—	
房	電気ヒーター	(W)	—	
	暖房のめやす		7~8畳 (11~14m ²)	
機	据付方式		背面引掛	
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)	
能	表示ランプ		除湿・運転・タイマー	
	風速切換		自動、強風、弱風、微風、静	
色調(近似マンセルN0.)			ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
外形寸法	高さ	(mm)	280	570
	幅		780	750+86
製品質量	奥行		227+3	288+47
	(kg)		9	32
騒音(dB)	強風	(冷房・暖房)	41・43	44・45
	弱風		33・34	—
	微風		27・29	—
	静		23・23	—
ドレン接続口		(外径φmm)	16	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ		(m)	左/右	0.4/1.1

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

マツバラ

2003・01・30

NTS

RAS-2200RXV5:RAC-2200RXV5 構造:寸法図

審査

イノエ

2003・02・03

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

イノエ

2003・02・03




3YAAA3905

2003-02-27




2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

3YAAA3906

室 外 機




背面図



注記

- ・1. 本体の左、右、前、後に上図の↔印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 マツバラ	2003・01・30	第一角法	1:10	RAS-2200RXV5:RAC-2200RXV5 構造:寸法図
審査	2003・02・03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 イノUE	2003・02・03			
		桧木図番		再入庫
		3YAAA3906		入庫 2003-02 27



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-2200RXV5:RAS-2200RXV5		
製図	ミウラ	2003.01.30	NTS	回路図	西記線		
審査	ナガタ	2003.01.31		Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番	再入庫	入庫
承認	カトワ	2003.01.31		Tokyo Japan	3YDAA3991		2003-02-28