

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

3YAAA3921

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

室内機サービススペース

室内機

ツユトイ

据付板

天井面(回縁)

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-2209RXV5	RAC-2209RXV5
電圧			単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
配管	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量 (g)		940	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
送風装置	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径 (外径φmm)		φ9.52	
	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力 (W)		25	40
電気特性	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		510・650	1500・1500
	強風		460・560	—
	弱風		400・510	—
性能	運転電流 (A)		冷房 4.7	暖房 ヒータ ON 6.2
	消費電力 (W)		冷房 425 (155~980)	暖房 ヒータ ON 560 (115~1010)
	力率 (%)		冷房 90	暖房 ヒータ ON 90
	始動電流 (A)		冷房 4.7	暖房 ヒータ ON 6.2
冷房特性	接続ケーブルの本数		4	
	電源プラグの形状		① 125V-15A	
	冷房能力 (kW)		2.2 (0.9~2.9)	—
	除湿能力 (ℓ/h)		1.2	—
暖房特性	冷房のめやす		6~9畳 (10~15m²)	
	暖房能力 (kW)		ヒータ ON 3.0 (0.9~4.7)	ヒータ OFF 3.4
	電気ヒーター (W)		—	
	暖房のめやす		7~8畳 (11~14m²)	
機能	据付方式		背面引掛	
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2V1	
	表示ランプ		除湿・運転・タイマー	
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
色調 (近似マンセルN.O.)			ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ		280	570
	幅		780	750+86
	奥行		227+3	288+47
製品質量 (kg)			9	32
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		41・43	44・45
	弱風		33・34	—
	微風		27・29	—
	静		23・23	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)			左/右 0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	マツバラ	2003・01・30	NTS	RAS-2209RXV5; RAC-2209RXV5 構造:寸法図
審査				栃木図番
承認	イノエ	2003・02・03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	再入庫
	イノエ	2003・02・03		入庫 2003-02-27

0

4

5

100

[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]



