





A
B
C
D
E
F

3YAAA3395




室内機



ワイヤレスリモコン



室内機サービススペース





注記

- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が146mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 ㊶
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。




仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-2210RXV5	RAC-2210RXV5
冷 凍 装 置		圧縮機出力 (W)	—	800
		熱交換器フィン形状	細幅スリット	コルゲート
		冷媒制御装置	—	電動膨張弁
		冷媒切換装置	—	四方弁
		冷媒種類	フロン	R410A
		封入量 (g)	1270	8
		過負荷保護装置	自動復帰形	—
		配管接続方式	フレア	—
		パイプ径 細径 (外径φmm)	φ6.35	—
		太径	φ9.52	—
		配管セット	P-24VR, P-28VR	—
送風装置		ファンモータ出力 (W)	25	40
		種類	貫流ファン	プロペラファン
		風量 (m³/h)	590・660	1,590・1,530
		強風	470・540	—
		弱風	430・490	—
		微風	—	—
電 気 特 性		運転電流 (A)	冷房 3.9 暖房 ヒータ ON 5.8 ヒータ OFF	—
		消費電力 (W)	冷房 355 (80 ~ 600) 暖房 ヒータ ON 535 (75 ~ 1415) ヒータ OFF	—
		力率 (%)	冷房 92 暖房 ヒータ ON 93 ヒータ OFF	—
		始動電流 (A)	冷房 3.9 暖房 5.8	—
		接続ケーブルの本数	4	—
		電源プラグ 容量 (V-A)	125V-15A	—
		形状	㊶	—
冷房特性		冷房能力 (kW)	2.2 (0.9~3.0)	—
		除湿能力 (ℓ/h)	1.2	—
		冷房のめやす	6~9畳 (10~15m²)	—
暖房特性		暖房能力 (kW)	ヒータ ON 3.2 (0.9~5.8) ヒータ OFF 4.2	—
		電気ヒーター (W)	—	—
		暖房のめやす	7~9畳 (12~15m²)	—
機 能		据付方式	背面引掛	—
		主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2U1	—
		表示ランプ	運転モニター・タイマー・カビ見張・マイナスイオン・オートクリーン	—
		風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
		色調 (近似マンセルN0.)	パールホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)		高さ	298	570
		幅	840	750+86
		奥行	240+3	288+47
製品質量 (kg)			11	35
騒音 (dB) (冷房・暖房)		強風	41・44	43・43
		弱風	32・33	—
		微風	26・28	—
		静	21・22	—
		ドレン接続口 (外径φmm)	16	—
		付属品	壁掛据付部品一式・空清フィルター	—
		電源コード長さ (m)	左/右 0.9/1.6	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	テヅカ	2002・09・23	NTS	RAS-2210RXV5; RAC-2210RXV5 構造: 寸法図
審査	オオタ	2002・09・23		桧木図番
承認	オオタ	2002・09・23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	再入庫
			3YAAA3395	2002-10 01



A
B
C
D
E
F

