

3YAAA3925

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

230

227

9.5

6.0

4.7

6.5

780

280

700

70

70

165

165

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55

約380

約70

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

約1.7

6.0

1.0

1.6

6.0

3.6

据付板

天井面(回縁)

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

5.0以上

5.0

2.5

5.0

3.6.5

4.6.5

255.7

18.6

3

16.5

7.5

5.0

7.0

4.5.5

2.5

6.0

6.5

6.5

7.0

215.5

780

本体中心線

壁穴φ65

8.0

配管引出し穴中心線

細径配管

太径配管

ドレンホース

室内機サービススペース

5.0

5.0

5.0

4.7

6.0

9.5

6.5

4.7

フロントパネル

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

上面吸込口

3YAAA3925

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-2809RXV5	RAC-2809RXV5
電圧			単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	800
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
配管	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量(g)		940	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
送風装置	パイプ径(外径φmm)	細径	φ6.35	
		太径	φ9.52	
	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力(W)		25	40
ファン	種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量(m³/h)	強風	570・700	1700・1500
		弱風	480・620	—
		微風	430・550	—
電気特性	運転電流(A)	冷房	6.4	
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	8.1
	消費電力(W)	冷房	580 (155~1195)	
力率(%)	暖房	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	725 (115~1105)	
	始動電流(A)	冷房	6.4	
		暖房	8.1	
接続ケーブルの本数			4	
	電源プラグ容量(V-A)		125V-15A	
冷房特性	冷房能力(kW)		2.8 (0.9~3.3)	
	除湿能力(l/h)		1.6	
	冷房のめやす		8~12畳 (13~19m²)	
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	3.6 (0.9~5.0)	
	電気ヒーター(W)	低温	3.6	
	暖房のめやす		8~10畳 (13~16m²)	
機能	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2V1
表示ランプ	除湿・運転・タイマー		—	
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
色調(近似マンセルN0.)			ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
外形寸法(mm)	高さ		280	570
	幅		780	750+86
	奥行		227+3	288+47
製品質量(kg)			9	32
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風		44・46	46・47
	弱風		34・35	—
	微風		28・30	—
	静		23・23	—
ドレン接続口(外径φmm)			16	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ(m)		左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	マツバラ	2003・01・30	NTS	RAS-2809RXV5; RAC-2809RXV5 構造:寸法図
審査	イノエ	2003・02・03	Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番
承認	イノエ	2003・02・03	Tokyo Japan	再入庫

3YAAA3925

2003-02-27

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F



