

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

230

227

9.5

6.0

4.7

6.5

780

280

70

165

450

165

70

ツユトイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

約55

約380

約70

ドレンホース

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

4.7

1.7

6.0

1.0

1.6

6.0

3.6

据付板

天井面(回縁)

165

7.5

5.0

5.0

5.0

2.5

5.0

36.5

46.5

255.7

186

3

450

380

70

215.5

600

25

65

650

780

80

本体中心線

壁穴φ65

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

配管引出し穴中心線

ドレンホース

45.5

2.5

6.5

室内機サービススペース

50

50

1.23

(フロントパネル全開時)

50

4.7

6.0

6.5

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。(冷媒チャージレス)

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状

6. 電源コードの長さ

約0.4m

約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室内機

端子台

A

B

C

D

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

室外機

端子台

D

C

B

A

赤

茶

白

黒

室外機から電源を取る場合

室内機

端子台

C

D

接続ケーブル

茶

赤

室外機

端子台

D

C

B

A

赤

茶

白

黒

電源 単相200V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-400RX2V5	RAC-400RX2V5
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細形スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量 (g)		1350	8
送風装置	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径 (外径φmm)		φ9.52	
電気特性	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		750・780	2410・2190
	強風		640・660	—
	弱風		550・570	—
性能	運転電流 (A)	冷房	5.8	
	消費電力 (W)	暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	9.2
	力率 (%)	冷房	1045 (155~1250)	
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	1650 (115~2355)
冷房特性	始動電流 (A)	冷房	9.0	
	接続ケーブルの本数	暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	9.0
	電源プラグ容量 (V-A)	形状	250V-15A	
暖房特性	冷房能力 (kW)		4.0 (0.9~4.5)	
	除湿能力 (ℓ/h)		2.1	
	冷房のめやす		11~17畳 (18~28m²)	
	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—	
機能	電気ヒーター (W)	ヒータ OFF	6.0 (0.9~8.0)	
		低温	5.8	
	据付方式		13~17畳 (22~27m²)	
	主操作スイッチ		背面引掛	
色調 (近似マンセルN0.)	表示ランプ		—	
	風速切換		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2W1	
	色調 (近似マンセルN0.)		除湿・運転・タイマー	
			自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
外形寸法 (mm)	高さ		ホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)
	幅		280	600
	奥行		780	792+85
	重量 (kg)		227+3	299+46
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		9	42
	弱風		46・46	49・50
	微風		41・41	—
	静		37・37	—
ドレン接続口 (外径φmm)	付属品		23・23	—
			16	—
	電源コード長さ (m)		壁掛据付部品一式	
			左/右	0.4/1.1

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

カタギリ

2003・02・10

NTS

RAS-400RX2V5; RAC-400RX2V5 構造:寸法図

審査

カタギリ

2003・02・10

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

イ/ウ/エ

2003・02・10

Tokyo Japan

3.YAAA4016

2003-02-28

GAD

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



