

3YAA77229

室内機

193

183

7

60

6.5

46.5

据付板

785

798

285

46.5

6.5

上部吸込口

フロントパネル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

174

450

174

81

70

26

45

90

背面図

背面から見る
(配管引出寸法)

約300

約380

約350

ドレン取出口

ドレンホース

ツユトイ

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ12.7)接続用

ワイヤレスリモコン

147

56

18

Pから見る(下引配管位置)

47

31

60

10

10

60

49

据付板

天井面(回縁)

50以上

(ユニットを引っ掛けるために
必要な寸法です。)

埋込ボルト用穴(左右) 10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)
10.5×20

75

23

450

600

450

648

32.5

(174)

(90)

41

254.6

203.5

60

80

288

798

45

配管引出し穴中心線

本体中心線

壁穴φ6.5

ドレンホース

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状

6. 電源コードの長さ
約0.4m 約1.1m

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側が
φ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブル
を使用します。

室内機

室外機

室内機から
電源を取る場合

室外機から
電源を取る場合

端子台

赤

茶

白

黒

接続ケーブル

電源 単相200V

サービススペース

200以上

200

50以上

100以上

室外機

805

710

69

19.5

331

280

22.5

64

64

558

570

トツテ

空気吸込口

空気吐出口

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

固定用穴

アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

500

12

35

105

14

310

331

10.12

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-4010KXD2	RAC-4010KXD2
電圧		単相200V	
圧縮機出力 (W)		—	800
熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
冷媒制御装置		—	電動膨張弁
冷媒切換装置		—	四方弁
冷媒種類		フロン22	
封入量 (g)		1330	8
過負荷保護装置		自動復帰形	
配管接続方式		フレア	
パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
パイプ径 太径		φ12.7	
配管セット		P-45VK2, P-410VK2	
ファンモータ出力 (W)		20	20
ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
風量 (m³/h)		550・680	1,770・1,980
風速		430・580	—
風圧		380・520	—
運転冷房電流 (A)		6.3	—
運転暖房電流 (A)		—	8.3
消費電力 (W)		1250 (90 ~ 1700)	—
消費電力 (W)		—	1640 (90 ~ 1980)
能力 (%)		99	—
能力 (%)		—	99
始動電流 (A)		6.3	8.3
接続ケーブルの本数		4	
電源プラグ容量 (V-A)		250V-15A	
電源プラグ形状			
冷房能力 (kW)		4.0 (0.9~4.5)	
除湿能力 (l/h)		2.1	
冷房のめやす		11~17畳 (18~28m²)	
暖房能力 (kW)		—	6.0 (0.9~7.5)
暖房のめやす		—	13~17畳 (22~27m²)
電気ヒーター (W)		—	
据付方式		背面引掛	—
主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2C2	
表示ランプ		フィルター/除湿/運転/パワフル/タイマー	
風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
キャビネット色		ライトグレー	ベージュ
外形寸法 (mm)	高さ	285	570
外形寸法 (mm)	幅	798	710+95
外形寸法 (mm)	奥行	183+10	280+51
製品質量 (kg)		9	32
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	43・43	48・49
騒音 (dB) (冷房・暖房)	弱風	40・38	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	微風	36・35	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	静	30・30	37・37
ドレン接続口 (外径φmm)		16	
付属品		壁掛据付部品一式・空清フィルター	
電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

備考

投影法

NTS

入庫

製図

ナカオ

98.12.25

名称

RAS-4010KXD2:RAC-4010KXD2

99.1.15

審査

ナカオ

98.12.25

承認

フジ

98.12.25

構造

寸法図

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

板木図番

3YAA77229

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

