






3YAA0296



室内機





室内機サービススペース




Pから見る（下引配管位置）



室内機外形線




背面から見る一
(配管引出寸法)






注記



1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径・細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
- 室内機
室外機



室外機サービススペース



仕様表

項目			形式	室内機		室外機			
				RAS-4010MXD2	RAC-4010MXD2				
電源 (50/60Hz)				単相200V					
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		1000			
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート			
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁			
	冷媒切換装置			-		四方弁			
	冷媒種類	R410A							
	封入量 (g)			1400					
	過負荷保護装置			自動復帰形					
送風装置	配管			配管接続方式			フレア		
				パイプ径	細径	φ6.35			
				(外径φmm)	太径	φ9.52			
				配管セット			P-24VR, P-28VR		
ファン	ファンモータ出力 (W)			20		20			
	(冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン				
		風量	強風	720・810	1,620・1,680				
		(m³/h)	弱風	570・650	-				
電気特性	運転電流 (A)	冷房	4.9						
		暖房	ヒータ ON	-					
			ヒータ OFF	6.7					
	消費電力 (W)	冷房	970 (90 ~ 1470)						
		暖房	ヒータ ON	-					
			ヒータ OFF	1330 (90 ~ 2400)					
	力率 (%)	冷房	99						
		暖房	ヒータ ON	-					
			ヒータ OFF	99					
	始動電流 (A)	冷房	4.9						
暖房		6.7							
接続ケーブルの本数		4							
電源プラグ	容量 (V-A)	250V-15A							
	形状	㊦		-					
冷房特性	冷房能力 (kW)			4.0 (0.9~5.0)					
	除湿能力 (ℓ/h)			2.1					
	冷房のめやす			11~17畳 (18~28m²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)		ヒータON	-					
			ヒータOFF	6.0 (0.9~8.7)					
			低温	6.3					
	電気ヒーター (W)			-					
機能	暖房のめやす			13~17畳 (22~27m²)					
	据付方式			背面引掛					
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2J1					
	表示ランプ			運転・タイマー・カビ見張					
外形寸法 (mm)	風速切換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静					
				キャビネット色 (近似マンセルNO.)			パールホワイト (5Y9/0.5) メタリックブラウン (10YR7/1)		Tベージュ (5Y7/2)
				高	さ	298		600	
					幅	奥行	815		792+95
奥行	213+15		299+46						
製品質量 (kg)			9		42				
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	風		43・44		49・50			
	弱風	風		40・41		-			
	微風	風		37・38		-			
	静		風		23・23		41・41		
ドレン接続口 (外径φmm)				16					
付属品				壁掛据付部品一式・空清フィルター					
電源コード長さ (m)		左/右		0.4/1.1		-			

- 本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-4010MXD2: RAC-4010MXD2	
製図	イイシマ	2000・10・12		NTS	構造: 寸法図	
審査		・ ・	Hitachi Appliances, Inc.		桁木図番	再入庫
	オソト	2000・10・12	Tokyo Japan		3YAAA0296	入庫 2000-10 24
承認	オソト	2000・10・12				

3YDAA0297

A

B

C


D

E

F


回路図

電源プラグ
単相200V
50/60Hz




配線図

RAS-4010MX2D



配線図

RAC-4010MX2D



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	イジマ	2000・10・12	NTS	RAS-4010MXD2:RAC-4010MXD2
審査	オソト	2000・10・12		回路図:配線図
承認	オソト	2000・10・12		
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番	再入庫	入庫 2000-10 24

3YDAA0297