












3YAAA| |62

室内機




室 外 機




【注記】

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。室内機 室外機



仕様表

項 目				形 式		室 内 機		室 外 機	
						RAS-4010MXP2		RAC-4010MXP2	
電 源 (50/60Hz)				単相 200V					
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			-		1000			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			-		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			-		四方弁			
	冷 媒 種 類			R410A					
	冷 媒 封 入 量 (g)			1400		g			
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
	配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
パイプ径 (外径φmm)		細 径	φ6.35						
		太 径	φ9.52						
			配 管 セ ッ ト			P-24VR, P-28VR			
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			20		20			
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m ³ /h)	強 風	720・810		1,620・1,680			
			弱 風	570・650		-			
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.2						
		暖 房	ヒータ ON	-					
	ヒータ OFF		7.0						
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1020 (90 ~ 1470)						
		暖 房	ヒータ ON	-					
	ヒータ OFF		1395 (90 ~ 2400)						
	力 率 (%)	冷 房	99						
		暖 房	ヒータ ON	-					
	ヒータ OFF		99						
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.2						
暖 房		7.0							
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4						
電 源 プ ラ グ 容 量 (V-A)			250V-15A						
			形 状			㊦ -			
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			4.0 (0.9~4.8)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.1					
	冷 房 の め や す			11~17畳 (18~28m ²)					
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)		ヒータON	-					
			ヒータOFF	6.0 (0.9~8.7)					
			低 温	6.3					
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			-					
機 能	暖 房 の め や す			13~17畳 (22~27m ²)					
	据 付 方 式			背面引掛		-			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2J1					
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー・カビ見張					
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静						
キャビネット色 (近似マンセルNO.)				パールホワイト (5Y9/0.5)			Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			298		600			
	幅			815		792+95			
製 品 質 量 (kg)	奥 行			213+15		299+46			
	量			9		42			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		風	43・44		49・50			
			風	40・41		-			
			風	37・38		-			
	静			23・23		41・41			
ドレン接続口 (外径φmm)				16		-			
付 属 品				壁掛据付部品一式・空清フィルター					
電 源 コ ー ド 長 さ (m)		左/右		0.4/1.1		-			

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	ナカオ	2001.05.24	NTS	RAS-4010MXP2:RAC-4010MXP2 構造:寸法図
審査	ヤスナガ	2001.05.24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番
承認	ヤスナガ	2001.05.24		再入庫
				入庫 2001-05 30

