

3YAA75078

室内機

788

183

60

47

6.5

285

788

12

6.5

47

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

据付板

上部吸込口

フロントパネル

約340

約430

約400

背面から見る
(配管引出寸法)

788

254

139

219

38

70

696

685

615

625

99

62

空気吸込口

空気吐出口

アンカーボルト用穴
(2-φ12)

固定用穴
アンカーボルト用切欠穴
(2-φ8.0ボルト用)

470

12

35

10

108.5

289

309

(254+55)

サービススペース

100以上

200以上

50以上

100以上

54.5

788

41.5

41.5

3.00

83

75

28

50以上

7.5

3.7

1.69

4.50

6.60

4.50

7.34

1.69

3.7

89.5

89.5

1.7

41.5

41.5

10.5×20

10.5×20

埋込ボルト用穴(左右)

ボードアンカー用切欠穴(左右)

天井面(回縁)

据付板

(ユニットを引っ掛けるために
必要な寸法です。)

※横引き配管を行う時はドレン
ホースとドレン
キャップを入れ
てください。

ドレン取出し口

ドレンホース

ツユイ

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ8.52)接続用

ドレンキャップ

背面図

ワイヤレスリモコン

56

18

147

Pから見る(下引配管位置)

32

60

17

60

37

4.7

4.7

仕様表

項目	形式	室内機	室外機
電源	(50/60Hz)	RAS-2510JX	RAC-2510JX
冷媒	圧縮機出力(W)	—	800
凍	熱交換器フィン形状	スリット	スリット+コルゲート
装	冷媒制御装置	—	電動膨張弁
置	冷媒切換装置	—	四方弁
送風装置	冷媒種類	フロン22	
	封入量(g)	1315	8
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径細径(外径φmm)	φ6.35	
	太径	φ9.52	
	配管セット	P-24VK2, 28VK2	
	ファンモータ出力(W)	20	20
	種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量(冷房・暖房)(m³/h)	570・690	1,440・1,440
	強風	420・580	—
	弱風	360・460	—
	微風	—	—
電気特性	運転冷房	5.5	
	暖房	ヒータON	—
		ヒータOFF	8.6
	消費電力(W)	冷房	540(105~775)
		暖房	ヒータON
		ヒータOFF	855(95~1375)
	力率(%)	冷房	99
		暖房	ヒータON
		ヒータOFF	99
	始動電流(A)	冷房	5.5
		暖房	8.6
	接続ケーブルの本数	4	
	電源プラグ容量(V-A)	125V-20A	
	形状	㊦	—
冷房特性	冷房能力(kW)	2.5(0.9~3.0)	
	除湿能力(l/h)	1.4	
	冷房のめやす	7~10畳(11~17m²)	
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータON	—
		ヒータOFF	4.0(0.9~5.7)
	電気ヒーター(W)	低温	4.1
	暖房のめやす	9~11畳(15~18m²)	
機能	据付方式	背面引掛	
	主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-1X1	
	表示ランプ	除湿/運転・パワフル/タイマー	
	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風	
	キャビネット色	ホワイト・ベージュ	ライトベージュ
外形寸法(mm)	高さ	285	625
	幅	788	685+11
	奥行	183+10	254+55
製品質量(kg)		8.5	32
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	38・39	41・42
	弱風	34・35	—
	微風	28・30	—
ドレン接続口(外径φmm)		16	
付属品		壁掛据付部品一式・空清フィルター	
電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ8m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は5m以内です。

5. プラグの形状 ㊦

6. 電源コードの長さ

約400

約1100

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します。

室内機

端子台

A

B

C

D

室内機から電源を取る場合

赤

茶

白

黒

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

端子台

D

C

B

A

室外機

室内機

端子台

C

D

室内機から電源を取る場合

赤

茶

白

黒

接続ケーブル

赤

茶

白

黒

端子台

D

C

B

A

室外機

電源 単相100V

備考

入庫

97.10.31

製図

オオリカ

97.09.10

名称

RAS-2510JX:RAC-2510JX

審査

オオリカ

97.09.10

承認

ヨコヤマ

97.09.10

構造:寸法図

投影法

NTS

尺度

NTS

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

榎木図番

3YAA75078

2006.04.01 社名変/Company Name change Apr.01.2006]

