




仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-2810JX	RAC-2810JX
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	スリット+コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン22	
	封入量 (g)		1315	8
送風装置	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径 太径		φ9.52	
送風装置	配管セット		P-24VK2, P-28VK2	
	ファンモータ出力 (W)		20	20
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		600・720	1,440・1,440
電気特性	運転電流 (A)	冷房	6.6	—
	消費電力 (W)	暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	10.5	—
	力率 (%)	冷房	655 (105~ 900)	—
性能	始動電流 (A)	暖房	ヒータ ON	—
		ヒータ OFF	1040 (90~ 1735)	—
	接続ケーブルの本数	冷房	99	—
	電源プラグ容量 (V-A)	暖房	99	—
冷房特性	冷房能力 (kW)	冷房	6.6	—
		暖房	10.5	—
	除湿能力 (l/h)	冷房	4	—
	冷房のめやす	暖房	125V-20A	—
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	2.8 (0.9~3.2)	—
		ヒータ OFF	1.6	—
	電気ヒーター (W)	低温	8~12畳 (13~19m²)	—
	暖房のめやす	低温	4.5 (0.9~6.5)	—
機能	据付方式	背面引掛	10~12畳 (16~20m²)	—
		背面引掛	—	—
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス)	RAR-1X1	—
	表示ランプ	除湿/運転・パワフル/タイマー	—	—
外形寸法 (mm)	高さ	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風	—
		風速切換	—	—
	奥行き	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
製品質量 (kg)	強風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
	弱風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
	弱風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
ドレン接続口 (外径φmm)	強風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
	弱風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
付属品	強風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
	弱風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
電源コード長さ (m)	強風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
	弱風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
電源コード長さ (m)	強風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
	弱風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
電源コード長さ (m)	強風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—
	弱風	風速切換	—	—
		風速切換	—	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

備考		投影法	尺度
		NTS	NTS
入庫	製図	名称	杉木図番
97.10.31	オオリカ	97.09.10	RAS-2810JX:RAC-2810JX
審査	オオリカ	97.09.10	Hitachi Appliances, Inc.
承認	ヨコヤマ	97.09.10	Tokyo Japan
構造:寸法図		3YAA75076	

3YDA75077

A

B


C

D


E

F


回路図



配線図 RAS-2810JX



配線図 RAC-2810JX



A

B

C

D

E

F

備考		投影法	尺度	板木図番 3YDA75077
			NTS	
入庫 97.10.31	製図 オオカ	97.09.10	名称 RAS-2810JX:RAC-2810JX	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan
審査 承認	オオカ	97.09.10	回路図: 配線図	