

3YAAA1433

室外機

60157

トツテ

空気吸込口

91479296

589600

11

26

1

34527299686019

空気吸込口

トツテ

1室用サービスバルブ(φ6.35)

1室用サービスバルブ(φ9.52)

2室用サービスバルブ(φ6.35)

2室用サービスバルブ(φ9.52)

202

室外機サービススペース

34032010

ドレン穴

500

1237147

アンカーボルト用穴(2-φ12)

アンカーボルト用切欠穴(2-φ8.0ボルト用)

固定用穴

200以上

200

100以上

50

1.但し、2面以上は開放してください。

室外機から電源を採る場合

室内機2室内機1

端子台端子台

茶赤茶赤

接続ケーブル

茶赤茶赤黒白

電源 単相100V

室内機から電源を採る場合

室内機2室内機1

端子台端子台

黒白茶赤茶赤

接続ケーブル

茶赤茶赤黒白

片方の室内機から電源を採ってください

仕様表

項目		形式	室 外 機
電 源		(50/60Hz)	RAC-44N2XP
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力	(W)	1000
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		コルゲート
	冷 媒 制 御 装 置		電動膨張弁
	冷 媒 切 換 装 置		四方弁
	冷 媒 種 類		R410A
	封 入 量	(g)	1650g
送 風 装 置	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形
	配 管	配 管 接 続 方 式	フレア
		パイプ径 細 径 (外径φmm) 太 径	φ6.35×2 φ9.52×2
電 気 特 性	配 管 セ ッ ト		P-24VR, P-28VR
	ファンモータ出力	(W)	20
	ファン種 類		プロペラファン
	風 量	強 風 (m³/h) 弱 風 微 風	1,750・1,680 -
	運 転 電 流	冷 房 暖 房 ヒータ ON ヒータ OFF	
	消費電力	冷 房 暖 房 ヒータ ON ヒータ OFF	電気特性による
機 能	力 率	冷 房 暖 房 ヒータ ON ヒータ OFF	
	始 動 電 流	冷 房 暖 房	12.1 15.2
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		2芯×2本
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A) 形 状	- -
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		
	除 湿 能 力 (l/h)		
暖房特性	冷 房 の め や す		
	暖房能力	ヒータ ON ヒータ OFF	電気特性による
機 能	電 気 ヒ ー タ ー	低 温	
	暖 房 の め や す		
	据 付 方 式		-
	主 操 作 ス イ ッ チ		-
付 属 品	表 示 ラ ン プ		-
	風 速 切 換		-
キャビネット色 (近似マンセルNO.)			Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高 さ		600
	幅		792+122
製品質量 (kg)	奥 行		299+46
			43
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		47・50
	弱 風		-
ドレン接続口 (外径φmm)	微 風		-
	静		-
ドレン接続口 (外径φmm)			16
付 属 品			ブッシュ・ドレンパイプ

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

注 記

1. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

2. 配管は1室当たり25m以内、合計で30m以内です。

3. 室内・室外機の配管落差は、10m以内です。

4. 室外機のサービススペースは、上は200mm以上、ベランダ天井据付けでは50mm以上必要です。

5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

6. 室内機は必ず2台接続してください。

署 名

年 月 日

投影法

尺 度

名 称

製 図

S. Takeuchi

2001-07-20

NTS

RAC-44N2XP 構造:寸法図

審 査

T. Watanabe

2001-07-20

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

承認

T. Okamura

2001-07-21

Tokyo Japan

3YAAA1433

入庫 REGD 2001-08 10

04

100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

A



E

F

署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	タケウチ	2001・10・26		NTS	RAC-44N2XP 回路図：配線図
審査	ワタナベ	2001・10・29	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桁木図番 3YDAA1768
		.			
承認	オカムラ	2001・10・29			再入庫 入庫 2001-11 14

12345678

3YAAA1421

● 1 台 運 転

タ イ プ			2 2 クラス	2 5 クラス
形 式			RAM-22NXP RAMU-22NXP	RAM-25NXP
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格 範 囲	2. 2 (0. 9~2. 5)	2. 5 (0. 9~2. 8)
	消費電力 (W)	定 格 範 囲	5 1 0 (200~720)	6 1 0 (200~800)
	運転電流 (A)		5. 2	6. 2
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格 範 囲	3. 2 (0. 9~4. 3)	3. 6 (0. 9~4. 7)
	消費電力 (W)	定 格 範 囲	9 0 0 (200~1, 140)	9 5 0 (200~1, 240)
	運転電流 (A)		9. 1	9. 6

● 2 台 運 転

タ イ プ			22クラス×2台	22クラス+25クラス	25クラス×2台
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格 範 囲	2. 2+2. 2 (0. 9~4. 8)	2. 1+2. 3 (0. 9~4. 8)	2. 2×2 (0. 9~4. 8)
	消費電力 (W)	定 格 範 囲	1, 2 0 0 (200~1, 380)	1, 2 0 0 (200~1, 380)	1, 2 0 0 (200~1, 380)
	運転電流 (A)		1 2. 1	1 2. 1	1 2. 1
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格 範 囲	3. 15×2 (0. 9~6. 8)	3. 0+3. 3 (0. 9~6. 8)	3. 15×2 (0. 9~6. 8)
	消費電力 (W)	定 格 範 囲	1, 5 0 0 (200~1, 955)	1, 5 0 0 (200~1, 955)	1, 5 0 0 (200~1, 955)
	運転電流 (A)		1 5. 2	1 5. 2	1 5. 2

● R A C - 4 4 N 2 X P は室内機の合計能力 5 . 0 kW 以下の組合せが可能です。
● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称	パックマルチ RAC-44N2XP 能力・電気特性				
製図	ワタナベ	2001・07・21		1 : 1	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桁 木 図 番		再 入 庫	
審査		・ ・					3YAAA1421			
承認	オカムラ	2001・07・21								
	オカムラ	2001・07・21								

GAD

0123456789100

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006