




3YDA78773

回路図

ブレーカー容量 15 A

電源 単相200V 50/60Hz
(必ず専用ブレーカーに接続)

室内機 1

室内機 2

制御回路

電動膨張弁2用
パルスモートル

電動膨張弁1用
パルスモートル


通信回路

スイッチング
電源基板

単相200V
50/60Hz
電源配線

室内機接続
ケーブル

配線図



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 ワタナベ	2000・01・27	⊙	NTS	RAC-50L2X2 回路図：配線図
審査 ワタナベ	2000・01・27	株式会社 日立製作所		
承認 オソト	2000・01・29			
		板木図番	再入庫	入庫
		3YDA78773		2000-02 10



