







12345678

02879VVA入3

● 1 台 運 転

タ イ プ			2 5 クラス	2 8 クラス				3 2 クラス				4 0 クラス			
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
形 式			RAM-251DX2	RAM-251BW RAMF-250BW RAMJ-28DX2 RAMJ-250BW (ヒーター付き)	RAMD-250BW	RAM-281DX2 RAMP-28DX2 RAMP-250BW RAMD-28FX2	RAM-280BW (ヒーター付き)	RAMF-280BW RAMJ-32DX2 RAMJ-280BW (ヒーター付き)	RAMD-280BW	RAM-321DX2 RAMP-32DX2 RAMP-280BW RAMD-32FX2	RAM-401EX2 RAM-400DX2 RAM-351BW (ヒーター付き)	RAMF-350BW RAMJ-40DX2 RAMJ-350BW (ヒーター付き)	RAMD-350BW	RAMP-40DX2 RAMP-350BW RAMD-40FX2	
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格	2.5	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	3.2	3.2	4.0	4.0	4.0	4.0	
		範 囲	(2.5~3.0)	(2.5~3.1)	(2.5~3.1)	(2.5~3.1)	(2.6~4.0)	(2.6~4.0)	(2.6~4.0)	(2.6~4.0)	(2.6~4.2)	(2.6~4.2)	(2.6~4.2)	(2.6~4.2)	
	消費電力 (W)	定 格	1,365	1,365	1,365	1,365	1,955	1,955	1,955	1,955	2,040	2,040	2,040	2,040	
		範 囲	(870~1,480)	(870~1,480)	(870~1,480)	(870~1,480)	(930~2,380)	(930~2,380)	(930~2,380)	(930~2,380)	(930~2,485)	(930~2,485)	(930~2,485)	(930~2,485)	
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格	3.6	4.0	3.4	3.7	4.5	4.8	3.8	4.5	5.1	5.3	4.2	4.8	
		範 囲	(2.2~4.1)	(2.3~4.5)	(2.3~4.0)	(2.3~4.2)	(2.7~4.6)	(2.7~5.0)	(2.7~4.1)	(2.7~5.0)	(2.7~5.4)	(2.7~5.6)	(2.7~4.3)	(2.7~5.6)	
	消費電力 (W)	定 格	1,551	2,040	1,465	1,595	2,510	2,975	1,965	2,150	2,950	3,160	2,100	2,300	
		範 囲	(840~1,932)	(840~2,460)	(840~1,885)	(840~1,980)	(925~2,630)	(925~3,080)	(925~2,070)	(925~2,860)	(925~3,070)	(925~3,280)	(925~2,270)	(925~3,280)	
	運 転 電 流 (A)		7.5	7.5	7.5	7.5	10.2	10.2	10.2	10.2	11.0	11.0	11.0	11.0	
	運 転 電 流 (A)		8.5	10.9	8.0	8.8	13.4	15.7	10.5	12.0	16.0	17.0	11.7	12.7	

● 2 台 運 転

タ イ プ			25クラス×2台	2 5 クラス + 2 8 クラス			2 8 クラス × 2 台			2 5 クラス + 3 2 クラス		
			(A)形 2 台	(A)+(B)形	(A)+(C又はD)形	(B)形 2 台	B+(C又はD)形	(C又はD)形 2台	(A)+(E)形	(A)+(F)形	(A)+(G又はH)形	
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格	2.5×2	2.4+2.6	2.4+2.6	2.5×2	2.5×2	2.5×2	2.3+3.0	2.3+3.0	2.3+3.0	
		範 囲	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	
	消費電力 (W)	定 格	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,600	2,600	2,600	
		範 囲	(955~3,240)	(955~3,240)	(955~3,240)	(955~3,240)	(955~3,240)	(955~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格	3.0×2	2.9+3.7	2.9+3.1	3.6×2	3.6+3.0	3.0×2	2.7+4.0	2.7+4.4	2.7+3.4	
		範 囲	(3.3~6.2)	(3.3~6.7)	(3.3~6.2)	(3.3~7.3)	(3.3~6.7)	(3.3~6.2)	(3.5~6.8)	(3.5~7.2)	(3.5~6.2)	
	消費電力 (W)	定 格	2,210	2,770	2,210	3,330	2,770	2,210	2,790	3,040	2,230	
		範 囲	(1,030~2,310)	(1,030~2,870)	(1,030~2,310)	(1,030~3,430)	(1,030~2,870)	(1,030~2,310)	(1,065~2,890)	(1,065~3,340)	(1,065~2,330)	
	運 転 電 流 (A)		12.3	15.1	12.3	17.9	15.1	12.3	15.2	17.5	12.4	

● 2 台 運 転

タ イ プ			2 8 クラス + 3 2 クラス						
			(B)+(E)形	(B)+(F)形	B+(G又はH)形	(C又はD)+(E)形	(C又はD)+(F)形	(C又はD)+(G又はH)形	
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格	2.5+2.8	2.5+2.8	2.5+2.8	2.5+2.8	2.5+2.8	2.5+2.8	
		範 囲	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	
	消費電力 (W)	定 格	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
		範 囲	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格	3.6+3.7	3.6+4.1	3.6+3.1	3.0+3.7	3.0+4.1	3.0+3.1	
		範 囲	(3.5~7.3)	(3.5~7.8)	(3.5~6.8)	(3.5~6.8)	(3.5~7.2)	(3.5~6.2)	
	消費電力 (W)	定 格	3,350	3,800	2,790	2,790	3,240	2,230	
		範 囲	(1,065~3,450)	(1,065~3,900)	(1,065~2,890)	(1,065~2,890)	(1,065~3,340)	(1,065~2,330)	
	運 転 電 流 (A)		18.0	20.3	15.2	15.2	17.5	12.4	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

室外機形式

RAC-56D2X2

入庫

93.3.23

庫

備考

製図

オオタ

93・03・05

名称

インバーターマルチ システム 56

審査

アオキ

93・03・05

能力・電気特性 (1)

承認

ヤマシタ

93・03・09

投影法

NTS

尺 度

NTS

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAA64820

3YAA64820

12345678

02879VVA入3

● 1 台 運 転

タ イ プ			2 5 クラス	2 8 クラス				3 2 クラス				4 0 クラス			
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
形 式			RAM-251DX2	RAM-251BW RAMF-250BW RAMJ-28DX2 RAMJ-250BW (ヒーター付き)	RAMD-250BW	RAM-281DX2 RAMP-28DX2 RAMP-250BW RAMD-28FX2	RAM-280BW (ヒーター付き)	RAMF-280BW RAMJ-32DX2 RAMJ-280BW (ヒーター付き)	RAMD-280BW	RAM-321DX2 RAMP-32DX2 RAMP-280BW RAMD-32FX2	RAM-401EX2 RAM-400DX2 RAM-351BW (ヒーター付き)	RAMF-350BW RAMJ-40DX2 RAMJ-350BW (ヒーター付き)	RAMD-350BW	RAMP-40DX2 RAMP-350BW RAMD-40FX2	
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格	2.5	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	3.2	3.2	4.0	4.0	4.0	4.0	
		範 囲	(2.5~3.0)	(2.5~3.1)	(2.5~3.1)	(2.5~3.1)	(2.6~4.0)	(2.6~4.0)	(2.6~4.0)	(2.6~4.0)	(2.6~4.2)	(2.6~4.2)	(2.6~4.2)	(2.6~4.2)	
	消費電力 (W)	定 格	1,365	1,365	1,365	1,365	1,955	1,955	1,955	1,955	2,040	2,040	2,040	2,040	
		範 囲	(870~1,480)	(870~1,480)	(870~1,480)	(870~1,480)	(930~2,380)	(930~2,380)	(930~2,380)	(930~2,380)	(930~2,485)	(930~2,485)	(930~2,485)	(930~2,485)	
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格	3.6	4.0	3.4	3.7	4.5	4.8	3.8	4.5	5.1	5.3	4.2	4.8	
		範 囲	(2.2~4.1)	(2.3~4.5)	(2.3~4.0)	(2.3~4.2)	(2.7~4.6)	(2.7~5.0)	(2.7~4.1)	(2.7~5.0)	(2.7~5.4)	(2.7~5.6)	(2.7~4.3)	(2.7~5.6)	
	消費電力 (W)	定 格	1,551	2,040	1,465	1,595	2,510	2,975	1,965	2,150	2,950	3,160	2,100	2,300	
		範 囲	(840~1,932)	(840~2,460)	(840~1,885)	(840~1,980)	(925~2,630)	(925~3,080)	(925~2,070)	(925~2,860)	(925~3,070)	(925~3,280)	(925~2,270)	(925~3,280)	
	運 転 電 流 (A)		7.5	7.5	7.5	7.5	10.2	10.2	10.2	10.2	11.0	11.0	11.0	11.0	
	運 転 電 流 (A)		8.5	10.9	8.0	8.8	13.4	15.7	10.5	12.0	16.0	17.0	11.7	12.7	

● 2 台 運 転

タ イ プ			25クラス×2台	2 5 クラス + 2 8 クラス			2 8 クラス × 2 台			2 5 クラス + 3 2 クラス		
			(A)形 2 台	(A)+(B)形	(A)+(C又はD)形	(B)形 2 台	B+(C又はD)形	(C又はD)形 2台	(A)+(E)形	(A)+(F)形	(A)+(G又はH)形	
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格	2.5×2	2.4+2.6	2.4+2.6	2.5×2	2.5×2	2.5×2	2.3+3.0	2.3+3.0	2.3+3.0	
		範 囲	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	
	消費電力 (W)	定 格	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,600	2,600	2,600	
		範 囲	(955~3,240)	(955~3,240)	(955~3,240)	(955~3,240)	(955~3,240)	(955~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格	3.0×2	2.9+3.7	2.9+3.1	3.6×2	3.6+3.0	3.0×2	2.7+4.0	2.7+4.4	2.7+3.4	
		範 囲	(3.3~6.2)	(3.3~6.7)	(3.3~6.2)	(3.3~7.3)	(3.3~6.7)	(3.3~6.2)	(3.5~6.8)	(3.5~7.2)	(3.5~6.2)	
	消費電力 (W)	定 格	2,210	2,770	2,210	3,330	2,770	2,210	2,790	3,040	2,230	
		範 囲	(1,030~2,310)	(1,030~2,870)	(1,030~2,310)	(1,030~3,430)	(1,030~2,870)	(1,030~2,310)	(1,065~2,890)	(1,065~3,340)	(1,065~2,330)	
	運 転 電 流 (A)		12.3	15.1	12.3	17.9	15.1	12.3	15.2	17.5	12.4	

● 2 台 運 転

タ イ プ			2 8 クラス + 3 2 クラス						
			(B)+(E)形	(B)+(F)形	B+(G又はH)形	(C又はD)+(E)形	(C又はD)+(F)形	(C又はD)+(G又はH)形	
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格	2.5+2.8	2.5+2.8	2.5+2.8	2.5+2.8	2.5+2.8	2.5+2.8	
		範 囲	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	
	消費電力 (W)	定 格	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
		範 囲	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格	3.6+3.7	3.6+4.1	3.6+3.1	3.0+3.7	3.0+4.1	3.0+3.1	
		範 囲	(3.5~7.3)	(3.5~7.8)	(3.5~6.8)	(3.5~6.8)	(3.5~7.2)	(3.5~6.2)	
	消費電力 (W)	定 格	3,350	3,800	2,790	2,790	3,240	2,230	
		範 囲	(1,065~3,450)	(1,065~3,900)	(1,065~2,890)	(1,065~2,890)	(1,065~3,340)	(1,065~2,330)	
	運 転 電 流 (A)		18.0	20.3	15.2	15.2	17.5	12.4	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

室外機形式

RAC-56D2X2

入庫

93.3.23

庫

備考

製図

オオタ

93・03・05

名称

インバーターマルチ システム 56

審査

アオキ

93・03・05

能力・電気特性 (1)

承認

ヤマシタ

93・03・09

投影法

NTS

尺 度

NTS

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAA64820

3YAA64820

12345678

02879VVA入3

● 1 台 運 転

タ イ プ			2 5 クラス	2 8 クラス				3 2 クラス				4 0 クラス			
			(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	
形 式			RAM-251DX2	RAM-251BW RAMF-250BW RAMJ-28DX2 RAMJ-250BW (ヒーター付き)	RAMD-250BW	RAM-281DX2 RAMP-28DX2 RAMP-250BW RAMD-28FX2	RAM-280BW (ヒーター付き)	RAMF-280BW RAMJ-32DX2 RAMJ-280BW (ヒーター付き)	RAMD-280BW	RAM-321DX2 RAMP-32DX2 RAMP-280BW RAMD-32FX2	RAM-401EX2 RAM-400DX2 RAM-351BW (ヒーター付き)	RAMF-350BW RAMJ-40DX2 RAMJ-350BW (ヒーター付き)	RAMD-350BW	RAMP-40DX2 RAMP-350BW RAMD-40FX2	
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格	2.5	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	3.2	3.2	4.0	4.0	4.0	4.0	
		範 囲	(2.5~3.0)	(2.5~3.1)	(2.5~3.1)	(2.5~3.1)	(2.6~4.0)	(2.6~4.0)	(2.6~4.0)	(2.6~4.0)	(2.6~4.2)	(2.6~4.2)	(2.6~4.2)	(2.6~4.2)	
	消費電力 (W)	定 格	1,365	1,365	1,365	1,365	1,955	1,955	1,955	1,955	2,040	2,040	2,040	2,040	
		範 囲	(870~1,480)	(870~1,480)	(870~1,480)	(870~1,480)	(930~2,380)	(930~2,380)	(930~2,380)	(930~2,380)	(930~2,485)	(930~2,485)	(930~2,485)	(930~2,485)	
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格	3.6	4.0	3.4	3.7	4.5	4.8	3.8	4.5	5.1	5.3	4.2	4.8	
		範 囲	(2.2~4.1)	(2.3~4.5)	(2.3~4.0)	(2.3~4.2)	(2.7~4.6)	(2.7~5.0)	(2.7~4.1)	(2.7~5.0)	(2.7~5.4)	(2.7~5.6)	(2.7~4.3)	(2.7~5.6)	
	消費電力 (W)	定 格	1,551	2,040	1,465	1,595	2,510	2,975	1,965	2,150	2,950	3,160	2,100	2,300	
		範 囲	(840~1,932)	(840~2,460)	(840~1,885)	(840~1,980)	(925~2,630)	(925~3,080)	(925~2,070)	(925~2,860)	(925~3,070)	(925~3,280)	(925~2,270)	(925~3,280)	
	運 転 電 流 (A)		7.5	7.5	7.5	7.5	10.2	10.2	10.2	10.2	11.0	11.0	11.0	11.0	
	運 転 電 流 (A)		8.5	10.9	8.0	8.8	13.4	15.7	10.5	12.0	16.0	17.0	11.7	12.7	

● 2 台 運 転

タ イ プ			25クラス×2台	2 5 クラス + 2 8 クラス			2 8 クラス × 2 台			2 5 クラス + 3 2 クラス		
			(A)形 2 台	(A)+(B)形	(A)+(C又はD)形	(B)形 2 台	B+(C又はD)形	(C又はD)形 2台	(A)+(E)形	(A)+(F)形	(A)+(G又はH)形	
冷 房	冷房能力 (kW)	定 格	2.5×2	2.4+2.6	2.4+2.6	2.5×2	2.5×2	2.5×2	2.3+3.0	2.3+3.0	2.3+3.0	
		範 囲	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.0~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	(3.5~5.5)	
	消費電力 (W)	定 格	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,600	2,600	2,600	
		範 囲	(955~3,240)	(955~3,240)	(955~3,240)	(955~3,240)	(955~3,240)	(955~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	
暖 房	暖房能力 (kW)	定 格	3.0×2	2.9+3.7	2.9+3.1	3.6×2	3.6+3.0	3.0×2	2.7+4.0	2.7+4.4	2.7+3.4	
		範 囲	(3.3~6.2)	(3.3~6.7)	(3.3~6.2)	(3.3~7.3)	(3.3~6.7)	(3.3~6.2)	(3.5~6.8)	(3.5~7.2)	(3.5~6.2)	
	消費電力 (W)	定										

12345678

17879VVAΛξ

タイプ		25クラス	28クラス				32クラス				40クラス													
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)											
形	式	RAM-251DX2	RAM-251BW RAMF-250BW RAMJ-28DX2 RAMJ-250BW (ヒーター付き)		RAMD-250BW		RAM-281DX2 RAMP-28DX2 RAMP-250BW RAMD-28FX2		RAM-280BW (ヒーター付き)		RAMF-280BW RAMJ-32DX2 RAMJ-280BW (ヒーター付き)		RAMD-280BW		RAM-321DX2 RAMP-32DX2 RAMP-280BW RAMD-32FX2		RAM-401EX2 RAM-400DX2 RAM-351BW (ヒーター付き)		RAMF-350BW RAMJ-40DX2 RAMJ-350BW (ヒーター付き)		RAMD-350BW		RAMP-40DX2 RAMP-350BW RAMD-40FX2	

● 2 台 運 転

タイプ			32クラス×2台							
			(E)形 2 台	(E)+(F)形	(E)+(G又はH)形	(F)形 2 台	(F)+(G又はH)形	(G又はH)形 2台		
冷房	冷房能力 (kW)	定 格	2.8×2	2.8×2	2.8×2	2.8×2	2.8×2	2.8×2		
		範 囲	(3.5~5.6)	(3.5~5.6)	(3.5~5.6)	(3.5~5.6)	(3.5~5.6)	(3.5~5.6)		
	消費電力 (W)	定 格	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780		
		範 囲	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)		
運転電流 (A)		15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4			
	暖房	暖房能力 (kW)	定 格	3.7×2	3.7+4.1	3.7+3.1	4.1×2	4.1+3.1	3.1×2	
範 囲			(3.5~7.4)	(3.5~7.8)	(3.5~6.9)	(3.5~8.3)	(3.5~7.3)	(3.5~6.3)		
消費電力 (W)		定 格	3,360	3,810	2,800	4,260	3,250	2,240		
		範 囲	(1,065~3,460)	(1,065~3,910)	(1,065~2,900)	(1,065~4,360)	(1,065~3,350)	(1,065~2,340)		
運転電流 (A)		18.0	20.3	15.2	22.5	17.5	12.4			

● 2 台 運 転

タイプ			25クラス+40クラス			28クラス+40クラス					
			(A)+(I)形	(A)+(J)形	(A)+(K又はL)形	(B)+(I)形	(B)+(J)形	(B)+(K又はL)形	(C又はD)+(I)形	(C又はD)+(J)形	(C又はD)+(K又はL)形
冷房	冷房能力 (kW)	定 格	2.0+3.4	2.0+3.4	2.0+3.4	2.2+3.2	2.2+3.2	2.2+3.2	2.2+3.2	2.2+3.2	2.2+3.2
		範 囲	(3.5~5.6)	(3.5~5.6)	(3.5~5.6)	(3.5~5.6)	(3.5~5.6)	(3.5~5.6)	(3.5~5.6)	(3.5~5.6)	(3.5~5.6)
	消費電力 (W)	定 格	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
		範 囲	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)	(1,140~3,240)
運転電流 (A)		15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	
	暖房	暖房能力 (kW)	定 格	2.7+4.3	2.7+4.5	2.7+3.5	3.6+4.0	3.6+4.2	3.6+3.2	3.0+4.0	3.0+4.2
範 囲			(3.5~7.1)	(3.5~7.3)	(3.5~6.3)	(3.5~7.7)	(3.5~7.9)	(3.5~6.9)	(3.5~7.1)	(3.5~7.3)	(3.5~6.3)
消費電力 (W)		定 格	3,130	3,340	2,330	3,690	3,900	2,890	3,130	3,340	2,330
		範 囲	(1,065~3,230)	(1,065~3,440)	(1,065~2,430)	(1,065~3,790)	(1,065~4,000)	(1,065~2,990)	(1,065~3,230)	(1,065~3,440)	(1,065~2,430)
運転電流 (A)		17.0	18.1	13.0	19.8	20.9	15.8	17.0	18.1	13.0	

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

室外機形式

RAC-56D2X2

備考

投影法

尺度

NTS

入庫

製図

93.3.23

審査

承認

オオタ

アオキ

ヤマシタ

93.03.05

93.03.05

93.03.09

名称

インバーターマルチ システム 56

能力・電気特性 (2)

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAA64821

12345678

04100

2006.04.01 社名変/Company Name change Apr.01.2006