




3YDA66990

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

電源 単相200V
50/60Hz

30A
ヒューズ ノイズフィルタ

リアクタ
端子台 青 黄
ダイオード
スタック

平滑キャパシタ
(1000 μ F $\times$ 3)

電源キャパシタ
(80 μ F $\times$ 2)

30m Ω

パワー
モジュール

電源端子台
接続ケーブル
室内機1用
端子台

接続ケーブル
室内機2用
端子台

電源基板
電磁接触器B
突入防止抵抗
2Aヒューズ
バリスタ2
温度ヒューズ
(109 $^{\circ}$ C)

電磁接触器A
サージアブソーバ
バリスタ
2Aヒューズ
四方弁SSR

制御基板

放電抵抗

2Aヒューズ

黒 白 青 黄 赤 灰 茶 橙 桃 紫
+ Bu
+ Eu
+ Bv
+ Ev
+ Bw
+ Ew
- Bu
- Bv
- Bw
- Ew
W V U

黒 黒 黒 黒 赤 赤 赤 赤 白 白 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 黒 灰 黒 黄 赤 橙 灰 黒 黄 赤 橙 黄 白 赤 黒 茶
CN21 CN22 CN23 CN5 CN17 CN8 CN7 CN18 CN19 CN9
M M M
電動膨張弁 室内機1用 電動膨張弁 室内機2用 室外ファンモータ
四方弁コイル F I N サーミスタ O H サーミスタ 外気温サーミスタ デフロストサーミスタ 室内機1用 室内機2用 細径用配管サーミスタ 室内機1用 室内機2用 太径用配管サーミスタ

赤 黄 白
赤 黄 白
圧縮機用モータ

	備考			投影法 		尺度 :		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YDA66990
入庫 94. 3. 3 庫	製図 オオタ	94.03.01	名称 RAC-56E2X2 配線図						
審査 アオキ	94.03.01								
承認 クボタ	94.03.01								



