





6	5	0	6	0	0	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





室内機




ワイヤレスリモコン



室内機サービススペース




据 付 板 天井面（回縁）（ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。）



注記


1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が80mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給気ホースは、内径φ20×長さ1360mm、が同梱されています。
6. 給気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状 
8. 電源コードの長さ



仕様表

形 式				室 内 機	室 外 機		
項 目				RAS-S40W2	RAC-S40W2A		
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			—			
	熱交換器フィン形状			細幅スリット			
	冷媒制御装置			—			
	冷媒切換装置			—			
	冷媒種類			フロン R410A			
	封入量 (g)			1550 8			
	過負荷保護装置			自動復帰形			
	配 管	配管接続方式			フレア		
パイプ径 (外径φmm)		細 径	φ6.35				
		太 径	φ9.52				
		配管セ ッ ト			HP-2340S, HP-2370S		
送風装置	ファンモータ出力 (W)			25 40			
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	740 ・ 820		2,410・2,190	
			弱 風	570 ・ 650		—	
			微 風	485 ・ 570		—	
電気特性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.1				
		暖 房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		4.8				
	消費電力 (W)	冷 房	785 (75 ~ 1390)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		925 (70 ~ 2930)				
	力 率 (%)	冷 房	96				
		暖 房	ヒータ ON	—			
	ヒータ OFF		97				
	性	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.1			
暖 房			4.8				
接続ケーブルの本数			3				
電 源 プ ラ グ		容量 (V-A)	250V-15A				
	形 状	㊦		—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			4.0 (0.7~5.0)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.1			
	冷 房 の め や す			11~17畳 (18~28m²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—				
		ヒータOFF	5.0 (0.7~9.8)				
		低 温	7.1				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—			
機 能	暖 房 の め や す			11~14畳 (18~23m²)			
	据 付 方 式			背面引掛		—	
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3L1			
	表 示 ラ ン プ			クリーン・空清・みはり 運転モニタ・給気・タイマ			
風 速 切 換				自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色調 (近似マンセルNO.)				ピュアホワイト (N9.5) シャインベージュ (10YR7/2)		Tベージュ (5Y7/2)	
外形寸法 (mm)	高 さ		295		600		
	幅		875		792+85		
	奥 行		215		299+55		
製 品 質 量 (kg)				13		41	
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46 ・ 47		49 ・ 50		
	弱 風		40 ・ 41		—		
	微 風		37 ・ 38		—		
	静		23 ・ 23		—		
ドレン接続口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左/右	0.4/1.1		—		

- 本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	K. Yahagi	2006-12-01		NTS	RAS-S40W2:RAC-S40W2A 構造・寸法図	
CHKD.	K. Yokoyama	2006-12-04	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	Y. Notoya	2006-12-04			3YAA BB0006059	
APPD.	T. Nagata	2006-12-04				

